
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 25.399.9853.0

Presa PCB 8113 BSK /2 0,75 OB



Nr. Art.	25.399.9853.0
EAN	4015573454620
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Passo	5 mm
Tipo di attacco	Attacco morsetto sezionabile
Processo a saldare	senza
Imballo	Scatola
Numero di poli	2
Siglatura	No
Fissaggio	senza
Direzione di inserzione rispetto al cavo	90°

Dati tecnici

Sezione nominale	0,75 mm²
Corrente nominale	3 A
Categoria di sovratensione I	1000 V
Categoria di sovratensione II	400 V
Categoria di sovratensione III	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV

Dati di connessione

Sezione minima cavo rigido	0,5 mm²
Massima sezione cavo rigido	0,75 mm²
Sezione minima cavo flessibile	0,5 mm²
Massima sezione cavo flessibile	0,75 mm²

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	20-18 AWG
Tensione UL	300 V

Field wiring di corrente	3 A
Factory wiring di corrente	3 A
Sezione CSA	20-18 AWG
Tensione CSA	300 V
Corrente CSA	3 A

Altro

Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Colore	Nero
Altezza	12,4 mm
Lunghezza	16 mm
Profondità	20,3 mm
Materiale vite di serraggio	CuSn/Steel
Materiale contatto base	CuSn
Materiale contatto superficie	Sn

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
25.332.3206.0	Pin strip PCB 8113 S / 2 W OB THR	
25.332.3253.0	Pin strip PCB 8113 S / 2 W OB	
99.202.9996.0	Pin strip PCB 8113 S / 2 G OB OF	
25.330.3206.0	Pin strip PCB 8113 S / 2 G OB THR	
25.330.3253.0	Pin strip PCB 8113 S / 2 G OB	
25.394.3253.0	Pin strip PCB 8113 S / 2 S OB	
99.262.9996.0	Pin strip PCB 8113 S / 2 W OB OF	
27.336.0253.0	Pin strip PCB 8113 SEG / 2 / 4 W OB	
25.336.3253.0	Pin strip PCB 8113 S E / 2 W OB	
27.334.0253.0	Pin strip PCB 8113 SEG / 2 / 4 G OB	
25.334.3253.0	Pin strip PCB 8113 S E / 2 G OB	