
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 25.325.3653.0

Conector PCB 8113 B / 6 VR OB



Artículo Nº	25.325.3653.0
EAN	4015573183599
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

número de espacios	5 mm
Tipo de conexión	conexión por tornillo
Proceso de soldadura	Sin
Empaquetado	Cartón
Número de polos	6
Etiquetaje	No
Fijación	Sin
Dirección de acoplamiento hacia conector	90°

Datos técnicos

Sección nominal del conductor	2,5 mm²
Corriente Asignada	12 A
Categoría de sobretensión I	1000 V
Categoría de sobretensión II	400 V
Categoría de sobretensión III	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Desforrado del conductor	6 mm

Datos de conexión

Mínima sección del conductor rígida	0,14 mm²
Máxima sección rígida del conductor	2,5 mm²
Mínima sección del conductor flexible	0,14 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	2,5 mm²
Desforrado del conductor	6 mm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	22-12 AWG
Tensión UL	300 V
Corriente field wiring	15 A
Corriente facotry wiring	15 A
Sección del conductor CSA	22-12 AWG
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	15 A

Otros

Material de aislamiento	Termoplástico
Color	Gris
Altura	26 mm
Longitud	30 mm
Profundidad	12,6 mm
Material del tornillo de fijación	CuSn/Steel
Material del conector base	CuSn
Material de la superficie del conector	Sn
Par de apriete	0,5 Nm