Data sheet del prodotto

Nr. Art. 01.060.4453.0

Presa PCB 8113 BK / 14 OB

Nr. Art.	01.060.4453.0
EAN	4015573603523
Quantità per ordine	50 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Passo	5 mm
Tipo di attacco	Crimp
Processo a saldare	senza
Imballo	Scatola
Numero di poli	14
Siglatura	No
Fissaggio	senza
Direzione di inserzione rispetto al cavo	180°

Dati tecnici

Sezione nominale	2,5 mm²
Corrente nominale	12 A
Categoria di sovratensione I	1000 V
Categoria di sovratensione II	400 V
Categoria di sovratensione III	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Lunghezza di spelatura	4 mm

Dati di connessione

Sezione minima cavo flessibile	0,5 mm²
Massima sezione cavo flessibile	2,5 mm²
Lunghezza di spelatura	4 mm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	16-14 AWG
Tensione UL	300 V
Field wiring di corrente	15 A
Factory wiring di corrente	15 A
Sezione CSA	14 AWG
Tensione CSA	300 V
Corrente CSA	13 A

Altro

Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Colore	grigio
Altezza	25 mm
Lunghezza	70 mm
Profondità	10,3 mm
Materiale vite di serraggio	senza

Materiale contatto base	senza
Materiale contatto superficie	senza

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.502.2500.0	Inserto a crimpare 8113 BK	
95.101.0800.0	Pinza a crimpare .	
02.125.1600.0	TR 8113 BK	
02.125.1629.0	8113 BK	
02.125.1700.0	TR 8113 BK	
02.125.1729.0	8113 BK	