Data sheet del prodotto

Nr. Art. 25.326.1053.0

Presa PCB 8113 B / 10 VL



Nr. Art.	25.326.1053.0
EAN	4015573184060
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Passo	5 mm
Tipo di attacco	attacco a vite
Processo a saldare	senza
Imballo	Scatola
Numero di poli	10
Siglatura	sì
Fissaggio	senza
Direzione di inserzione rispetto al cavo	90°

Dati tecnici

Sezione nominale	2,5 mm²
Corrente nominale	12 A
Categoria di sovratensione I	1000 V
Categoria di sovratensione II	400 V
Categoria di sovratensione III	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Lunghezza di spelatura	6 mm

Dati di connessione

Sezione minima cavo rigido	0,14 mm²
Massima sezione cavo rigido	2,5 mm²
Sezione minima cavo flessibile	0,14 mm²
Massima sezione cavo flessibile	2,5 mm²
Lunghezza di spelatura	6 mm

Dati tecnici UL/CSA


Sezione UL	22-12 AWG
Tensione UL	300 V
Field wiring di corrente	15 A
Factory wiring di corrente	15 A
Sezione CSA	22-12 AWG
Tensione CSA	300 V
Corrente CSA	15 A


Altro


Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Colore	grigio
Altezza	26 mm
Lunghezza	50 mm
Profondità	12,6 mm
Materiale vite di serraggio	CuSn/Steel
Materiale contatto base	CuSn
Materiale contatto superficie	Sn
Coppia di serraggio	0,5 Nm


Disegno tecnico

Gezeichnet
drawn
25.326.0653.F









Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Δ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Teilenummer Part-number	Pol-zahl	G	T	Typ type	Teilenummer Part-number	Pol-zahl	G	T	Typ type
					25.326.1353.F	13	65	60	8113 B/13 VL
25.326.0253.F	2	10	5	8113 B/ 2 VL	25.326.1453.F	14	70	65	8113 B/14 VL
25.326.0353.F	3	15	10	8113 B/ 3 VL	25.326.1553.F	15	75	70	8113 B/15 VL
25.326.0453.F	4	20	15	8113 B/ 4 VL	25.326.1653.F	16	80	75	8113 B/16 VL
25.326.0553.F	5	25	20	8113 B/ 5 VL	25.326.1753.F	17	85	80	8113 B/17 VL
25.326.0653.F	6	30	25	8113 B/ 6 VL	25.326.1853.F	18	90	85	8113 B/18 VL
25.326.0753.F	7	35	30	8113 B/ 7 VL	25.326.1953.F	19	95	90	8113 B/19 VL
25.326.0853.F	8	40	35	8113 B/ 8 VL	25.326.2053.F	20	100	95	8113 B/20 VL
25.326.0953.F	9	45	40	8113 B/ 9 VL	25.326.2153.F	21	105	100	8113 B/21 VL
25.326.1053.F	10	50	45	8113 B/10 VL	25.326.2253.F	22	110	105	8113 B/22 VL
25.326.1153.F	11	55	50	8113 B/11 VL	25.326.2353.F	23	115	110	8113 B/23 VL
25.326.1253.F	12	60	55	8113 B/12 VL	25.326.2453.F	24	120	115	8113 B/24 VL

	Farbe colour	Bedruckung print
.F		
.0	grau grey	schwarz black
.1	schwarz blck	weiß white

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | 1.Verwendung: - | Bl.: 1 von 1

Maßstab 2:1 | Werkstoff und Oberfläche: | Vol. mm³ | Gew. mm³

	2005	Tag	Name
Entworfen	25.04.	Schmitt J.	
Geprüft	-	-	
Normgepr.	-	-	

Zeichnung Nr. T 25.326.0253.0 01K | Index

Ersatz für: -

wieland
Elektrische Verbindungen

8113 B/ ... VL

Benennung
LP_STECKKLEMME
mit Steck- und Schraubanschluß Rastermaß 5/Pitch 5
Pluggable PCB terminal rising cage clamp system

Buchstabe | Datum / Blatt | Änderung

OU-PEM-08/91

2532600253001K_4 04W028 Schmitt 2005-04-26T13:05:11 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.