
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 25.325.0653.0

Presa PCB 8113 B / 6 VR



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 25.325.0653.0 |
| EAN | 4015573183261 |
| Quantità per ordine | 50 Pezzo |

## Certificati/Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Passo | 5 mm |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Processo a saldare | senza |
| Imballo | Scatola |
| Numero di poli | 6 |
| Siglatura | sì |
| Fissaggio | senza |
| Direzione di inserzione rispetto al cavo | 90° |

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Sezione nominale | 2,5 mm² |
| Corrente nominale | 12 A |
| Categoria di sovratensione I | 1000 V |
| Categoria di sovratensione II | 400 V |
| Categoria di sovratensione III | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Lunghezza di spelatura | 6 mm |

**Dati di connessione**

| | |
|---|---|
| Sezione minima cavo rigido | 0,14 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 2,5 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0,14 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 2,5 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 6 mm |

**Dati tecnici UL/CSA**

| | |
|---|---|
| Sezione UL | 22-12 AWG |
| Tensione UL | 300 V |
| Field wiring di corrente | 15 A |
| Factory wiring di corrente | 15 A |
| Sezione CSA | 22-12 AWG |
| Tensione CSA | 300 V |
| Corrente CSA | 15 A |

**Altro**

| | |
|---|---|
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Colore | grigio |
| Altezza | 26 mm |
| Lunghezza | 30 mm |
| Profondità | 12,6 mm |
| Materiale vite di serraggio | CuSn/Steel |
| Materiale contatto base | CuSn |
| Materiale contatto superficie | Sn |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm |