

Ficha técnica de producto

Artículo N° 92.256.3064.2

Cable de conexión GST18I5KS-S 10H 30WS

gesis® CLASSIC Cable de conexión, Macho - extremo libre, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 10 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Eca, longitud total 3 m, sección nominal 1 mm², color de codificación Blanco



Artículo N°	92.256.3064.2
EAN	4049088327742
Unidad de embalaje	15 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	10 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 1
Resistencia de continuidad	51,7 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Blanco
Codificación del polo	3, N, PE, 2, 1
Color de la capota	Blanco

Tipo

Sección nominal	1 mm²
Grado de protección (IP)	IP40
Desforrado del conductor	9 mm
Desforrado de manguera	35 mm
Preparación del final del conductor	Punteras soldadas por ultrasonidos
Tipo de cableado	H05Z1Z1-F
Color del cable	Blanco
Diámetro del cable máx.	8,6 mm
Versión del cable	Macho - extremo libre
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Conector GST18I5
Tipo de conector en el otro extremo del cable	Extremo libre

Material

Superficie final	Zincado
Libre de halógenos	Sí


Temperatura continua del cable	70 °C
Componentes de aislamiento de temperatura continua	100 °C
Carga calorífica	1,177 kWh/St
Certificación CPR	Eca

Dimensiones

Longitud total	3 m
----------------	-----

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
05.587.3156.0	Bloqueo (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Bloqueo (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Tapón GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Tapón GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Tapón GST18I5 BUCHSEN	



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.