

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.257.1003.1

Cavo preconfezionato GST18i5K1B- 15 10SW

gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - terminale libero,
Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente
nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità
Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm²,
Colore della codifica / inserto Nero



Nr. Art.	92.257.1003.1
EAN	4015573587830
Quantità per ordine	30 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 1
Resistenza di contatto	11,8 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Nero
Marcatura del polo	3, N, PE, 2, 1
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	1,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP40
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	35 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	H05VV-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo max.	10,1 mm
Tipo di cavo	Preso - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Connettore GST18i5
Esecuzione lato 2	Terminale libero

Materiale

Trattamento superficie	stagnato
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	70 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	0,75 kWh/St
Classe di infiammabilità	Eca

Dimensioni

Lunghezza totale	1 m
------------------	-----

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.587.3156.0	Chiusura (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Chiusura (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Coperchio di protezione GST18I5 BUCHSEN	

☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

☐ Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



9

Teile-Nr. part-no.		L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)		Type
92.257.XX03.F		XX in dm-Schritten	92.257.1003.1 = 10dm/L= 1000mm		GST1815KSB- 15 10SW
U2.257.XX03.F		XX in m-Schritten	U2.257.1203.1 = 12 m/L=12000mm		GST1815KSB- 15 X12SW
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].			ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-T04-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-T04-05/03 (list of prohibited / degradable hazardous substances) to be declared!		
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:
			-		von of
		 Werkstoff/Material  Maßstab/Scale  %	2004	Tag/Date	Name
			gezeichnet drawn	14.05.	Schnitt I.
			geprüft checked	-	-
			Normpr. Stand check	-	-
			T		Zeichnung Nr./Drawing No. 92.257.0503.1 01K h
			Maße in mm/Dimensions are in mm		
		Vol.	mm	Öff./Sect.	mm
			Ersatz für/Replacement for: -		
h	01.02.2012/	 wieland	Type	Benennung/Titel	
g	02.03.2007/		PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet				
Änderung/Revision					
		Elektrische Verbindungen	Buchse/female - freies Ende/free end Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5qmm		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.