


Ficha técnica de producto

Artículo Nº 57.503.7955.0

Terminal de iniciación WK 2,5-4 KI/U-NGN /V0

Borne iniciador con Conexión por tornillo para montaje en TS 35 / TS 32, sección: 2.5 mm², anchura: 6 mm, color: gris



Artículo Nº	57.503.7955.0
EAN	4015573507876
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	2,5 mm²
Color	Gris
Número de pisos	3
Número de conexiones por piso	1
Anchura del borne	6 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) / carril-G
Bornes para instalaciones eléctricas	No
Anzahl der Klemmstellen je Etage	1
Montageart	Carril DIN (top hat rail) / carril-G
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	No

Datos técnicos

Corriente Asignada	24 A
Tensión Asignada	24 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	No
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	53,4 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión 1	conexión por tornillo
Tipo de conexión 2	conexión por tornillo

Mínima sección del conductor rígida	0,5 mm²
Máxima sección rígida del conductor	4 mm²
Mínima sección del conductor flexible	0,5 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	2,5 mm²
Desforrado del conductor	7 mm
Par de apriete del conductor	0,4 Nm

Datos técnicos UL/CSA




Sección del conductor UL	22-12 AWG
Tensión UL	24 V
Corriente factory wiring	25 A
Corriente field wiring	20 A
Sección del conductor CSA	22-12 AWG
Tensión CSA	24 V
Corriente CSA	25 A

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
Z7.267.0227.5	Peine de unión IVB WK 2,5-K- 2 ROT	
Z7.267.0227.6	Peine de unión IVB WK 2,5-K- 2 BLAU	
Z7.267.0327.5	Peine de unión IVB WK 2,5-K- 3 ROT	
Z7.267.0327.6	Peine de unión IVB WK 2,5-K- 3 BLAU	
Z7.267.0427.5	Peine de unión IVB WK 2,5-K- 4 ROT	
Z7.267.0427.6	Peine de unión IVB WK 2,5-K- 4 BLAU	
Z7.267.0527.5	Peine de unión IVB WK 2,5-K- 5 ROT	
Z7.267.0527.6	Peine de unión IVB WK 2,5-K- 5 BLAU	
Z7.267.0627.5	Peine de unión IVB WK 2,5-K 6 ROT	
Z7.267.0627.6	Peine de unión IVB WK 2,5-K 6 BLAU	
Z7.267.0727.5	Peine de unión IVB WK 2,5-K 7 ROT	
Z7.267.0727.6	Peine de unión IVB WK 2,5-K 7 BLAU	
Z7.267.0827.5	Peine de unión IVB WK 2,5-K- 8 ROT	
Z7.267.0827.6	Peine de unión IVB WK 2,5-K- 8 BLAU	
Z7.267.0927.5	Peine de unión IVB WK 2,5-K 9 ROT	
Z7.267.0927.6	Peine de unión IVB WK 2,5-K 9 BLAU	
Z7.267.1027.5	Peine de unión IVB WK 2,5-K- 10 ROT	
Z7.267.1027.6	Peine de unión IVB WK 2,5-K- 10 BLAU	
Z7.267.1127.5	Peine de unión IVB WK 2,5-K 11 ROT	
Z7.267.1127.6	Peine de unión IVB WK 2,5-K 6 BLAU	
Z7.267.1227.5	Peine de unión IVB WK 2,5-K- 12 ROT	
Z7.267.1227.6	Peine de unión IVB WK 2,5-K- 12 BLAU	
98.190.0000.0	Carril DIN TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	Carril DIN TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	Carril DIN TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	Carril DIN TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.0555.0	Partición TW 2,5-4 K/U /V0	

Zubehör/accessories:

Verbindungssteg isoliert
jumper bar insulated



Teile-Nr./part-nr.	Typ/type	Version/version
57.503.7855.0	WK 2,5-4 KI/U/V0	ohne LED/without LED
57.503.7955.0	WK 2,5-4 KI/U-N GN/V0	mit LED/with LED
57.503.8055.0	WK 2,5-4 KI/U-PGN/V0	mit LED/with LED

Freitoleranz nach			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2003	Tag	Name	T	Zeichnung Nr.	Ind
	/	2:1	Farbe: grau colour: grey		Entworfen	22.05.	Daetsch			
	/				Geprüft	-	-			
	/	Vol.	mm²	Bit.	mm²	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
	/									
	/									
	/									
Buchseite		Datum / Blatt				Benennung				
Änderung						INITIATORENKLEMME				
						initiator terminal				

57503785501K_4 CADW26 Kurz 2004-09-03T13:59:33 1:000