
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 92.031.7758.0

Conector de empotrar GST18I3SB1 REV WS

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, empotrar, Grosor de la carcasa: 1.5 - 2.5 mm, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Blanco



Artículo Nº	92.031.7758.0
EAN	4049088267727
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	250 V
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 1
Tensión de cortocircuito	4 kV
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Blanco
Codificación del polo	L, N, PE

Datos de conexión

Sección del conductor rígido mm² máx.	4 mm²
Sección del conductor rígido mm² mín.	0,5 mm²
Sección del conductor semirígido mm² máx.	4 mm²
Sección del conductor semirígido mm² mín.	0,5 mm²
Terminaciones por polo	1
Desforrado del conductor	9 mm

Tipo

Tipo	Hembra
Tipo de conexión	conexión por tornillo
Ángulo del conector	Recto
Grado de protección (IP)	IP20
Observaciones sobre el tipo de conexión	Cableado rígido de solamente 4 mm² sin punteras
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)	1,5 mm
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)	2,5 mm
Componente empotrado	empotrar

Material

Material de la carcasa	Poliamida

Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,05 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superficie final	Zincado


Dimensiones


Longitud	30,3 mm
Anchura	35,5 mm
Altura	21 mm


Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.595.1453.0	Bloqueo (G)ST18V SW	
05.595.1453.2	Bloqueo (G)ST18V WS	
05.561.3653.0	Tapón GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Tapón GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Tapón GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Tapón GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS	
07.425.8753.0	Tapa GST18I3 WS	
07.425.8753.1	Tapa GST18I3 SW	

Dibujo técnico








Gehäuseausschnitt
/section of housing

t= 1,5mm-2,5mm



Teile-Nr. /part-no.	Farbe /colour	Typ /type
92.031.7758.0	weiß ähnl. RAL 9003 /white sim. RAL 9003	GST18I3S B1 REV WS
92.031.7758.1	schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005	GST18I3S B1 REV SW

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material
Farbe /colour: siehe Tabelle /see table

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	07.10.2025	Murk M.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 92.031.7758.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title

BUCHSENTEIL

/female connector

250V AC 20A 2,5mm²

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	22.09.2026 /

Änderung / Revision

wieland

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2026-09-22 13:42:01 1.000

01-QU-RD-32/21