
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.031.7758.0

Connettore da pannello GST18I3SB1 REV WS

gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Snap-in, Housing material thickness: 1.5 - 2.5 mm, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Bianco



Nr. Art.	92.031.7758.0
EAN	4049088267727
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 1
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Bianco
Marcatura del polo	L, N, PE

Dati di connessione

Sezione cavo rigido	4 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,5 mm²
Sezione cavo flessibile max.	4 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,5 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza di spelatura	9 mm

Esecuzione

Esecuzione	Presa
Tipo di attacco	attacco a vite
Direzione plug-in	diritto
Grado di protezione (IP)	IP20
Nota per il tipo di attacco	Cavo flessibile 4 mm² senza puntalini
Spessore della custodia (min.)	1,5 mm
Spessore della custodia (max)	2,5 mm
Tipo di componente installato	Snap-in

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide

Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,05 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	stagnato


Dimensioni


Lunghezza	30,3 mm
larghezza	35,5 mm
Altezza	21 mm


Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.595.1453.0	Chiusura (G)ST18V SW	
05.595.1453.2	Chiusura (G)ST18V WS	
05.561.3653.0	Coperchio di protezione GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Coperchio di protezione GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	
07.425.8753.0	Copertura GST18I3 WS	
07.425.8753.1	Copertura GST18I3 SW	

Disegno tecnico









Teile-Nr. /part-no.	Farbe /colour	Typ /type
92.031.7758.0	weiß ähnl. RAL 9003 /white sim. RAL 9003	GST18I3S B1 REV WS
92.031.7758.1	schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005	GST18I3S B1 REV SW

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material
Farbe /colour: siehe Tabelle /see table

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	07.10.2025	Murk M.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 92.031.7758.0 13K
Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title

BUCHSENTEIL

/female connector
250V AC 20A 2,5mm²

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	22.09.2026 /

Änderung / Revision

wieland

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: confidentially class: Vertraulich confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2026-09-22 13:42:01 1.000

01-QU-RD-32/21