

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 92.031.0858.0

Conector de empotrar GST18I3L B1V H RT03

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, vertical, sin brida de fijación, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Rosa salmón, grado de protección (ip) IP20, componente empotrado Conexión soldada, ángulo del conector Recto, codificación del polo L, N, PE, codificación mecánica Code 3, material de la carcasa Poliamida, libre de halógenos Sí, carga calorífica 0,032 kWh/St, material del contacto CuZn, superficie final Zincado, grado de polución 2, tensión de cortocircuito 4 kV, longitud 24 mm, altura 13 mm, anchura 28,2 mm

Artículo Nº	92.031.0858.0
EAN	4049088070402
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	250 V
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 3
Tensión de cortocircuito	4 kV
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Rosa salmón
Codificación del polo	L, N, PE

Datos de conexión

Terminaciones por polo	1
------------------------	---

Tipo

Tipo	Hembra
Tipo de conexión	Conexión soldada
Ángulo del conector	Recto
Grado de protección (IP)	IP20
Componente empotrado	Conexión soldada

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,032 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura continua	100 °C
Superficie final	Zincado





Dimensiones

Longitud	24 mm
Anchura	28,2 mm


Altura	13 mm
--------	-------

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
05.590.4556.0	Bloqueo GST18 WS	
05.590.4556.1	Bloqueo GST18 SW	
05.561.3653.0	Tapón GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Tapón GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Tapón GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Tapón GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS	

Schnitt A-A
cross section A-ASchnitt B-B
cross section B-B

M 1:1

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Bitte beachten Sie unsere technischen
Hinweise zum Einsatz von Steckverbindern
bei Zündspannung gemäß EN 60598-1 Teil 10.2.2!

please note our technical details to the
application area of connectors by striking
voltage according to EN 60598-1 part 10.2.2 !

Typ / type	Farbe / colour
GST1813L B1V H RT03	lachsrot / red RAL 3022

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UL-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UL-TOM-05/03 (list of prohibited / degradable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			
/		Werkstoff/Material		2009	Tag/Date	Name	1. Verwendung: First Use:
/		Maßstab/Scale		gezeichnet drawn	11.08.	Lanz S.	Blatt: Sheet:
/		2:1		geprüft checked	-	-	von of
/		Vol.		normpr. stand. check	-	-	1
/		mm		Maße in mm/Dimensions are in mm			
/		mm		Ersatz für/Replacement for: -			
/		wieland		Type		Benennung/Title	
a		26.06.2013/		Buchsensteckverbinder		BUCHSENTEIL	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		female connector		250V AC 20A	
Änderung/Revision							

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.