

Ficha técnica de producto

Artículo N° 55.703.1053.0

Borne de paso WKF2,5/MD/15

Borne de paso con conexión por cepo para montaje en TS 15, sección: 2.5mm², anchura: 10 mm, color: gris



Artículo N°	55.703.1053.0
EAN	4015573375529
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	2,5 mm²
Color	Gris
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	4
Anchura del borne	10 mm
Carcasa para aislamiento	PA66
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V2
Con certificación ATEX "Ex e"	No
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) 15 mm
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Montageart	Carril DIN (top hat rail) 15 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V2
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	24 A
Tensión Asignada	800 V
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	36 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión 1	conexión por cepo
Tipo de conexión 2	conexión por cepo

Mínima sección del conductor rígida	0,13 mm ²
Máxima sección rígida del conductor	4 mm ²
Mínima sección del conductor flexible	0,13 mm ²
Máxima sección del conductor multifilar	2,5 mm ²
Desforrado del conductor	11 mm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	22-12 AWG
Tensión UL	600 V
Corriente factory wiring	20 A
Corriente field wiring	20 A
Sección del conductor CSA	24-12 AWG
Tensión CSA	600 V
Corriente CSA	20 A

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
98.090.0015.0	Carril DIN TS 15 PERF - I:2000mm	
07.312.2953.0	Tapa final APF 2,5 / M..	
07.312.2953.6	Tapa final APF 2,5 / M.. BLAU	
07.312.2953.9	Tapa final APF 2,5 / M.. ORANGE	

