

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.032.0058.1

Connettore da pannello GST18I3L S1V SW

gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Connettore a saldare, vertical, without fastening flange, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Nero



Nr. Art.	92.032.0058.1
EAN	4015573454552
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 1
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Nero
Marcatura del polo	L, N, PE

Dati di connessione

Attacchi per polo	1
-------------------	---

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	Attacco a saldare
Direzione plug-in	diritto
Grado di protezione (IP)	IP20
Tipo di componente installato	Attacco a saldare

Materiale


Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,026 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	stagnato

Dimensioni

Lunghezza	24 mm
larghezza	28,2 mm
Altezza	13 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.590.4556.0	Chiusura GST18 WS	
05.590.4556.1	Chiusura GST18 SW	
05.561.3653.0	Coperchio di protezione GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Coperchio di protezione GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	



Teile-Nr. /part-no.	Typ /type		Farbe Gehäuse /colour housing	Farbe Verschlussleiste /colour closure strip
92.032.0058.0	GST1813L S1V	WS	weiß ähnl. RAL 9003 /white sim. RAL 9003	schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005
92.032.0058.1	GST1813L S1V	SW	schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
--	--

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
/		Werkstoff / Material		Tag/Date		Name		Zeichnung Nr. / Drawing No.		Index
		Farbe /colour: siehe Tabelle		gezeichnet drawn		21.10.2025 Göhl M.		T 92.032.0058.0 13K		
		/ Maßstab / Scale 2:1		Elektronische Freigabe Electronic Release				Maße in mm / Dimensions are in mm		
/	Vol.	mm³	Ofl./Srf.	mm²	Ersatz für / Replacement for:					
/	Index	Datum / Blatt Date / Sheet		wieland	Type	Benennung/Title STECKERTEIL Lötanschluss gerade /soldered connection verticale 250V AC 20A				
Änderung / Revision										