


Ficha técnica de producto

Artículo Nº 57.503.2155.0

Borne de paso WK2,5U/D/8113S/V.../V0



Artículo Nº	57.503.2155.0
EAN	4015573604810
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	2,5 mm ²
Color	Gris
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	3
Anchura del borne	5 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Con certificación ATEX "Ex e"	No
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) / carril-G
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Montageart	Carril DIN (top hat rail) / carril-G
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	12 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	60,8 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión 1	conexión por tornillo
--------------------	-----------------------

Tipo de conexión 2	conexión por tornillo
Mínima sección del conductor rígida	0,5 mm²
Máxima sección rígida del conductor	4 mm²
Mínima sección del conductor flexible	0,5 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	2,5 mm²
Desforrado del conductor	9 mm
Par de apriete del conductor	0,4 Nm


Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	22-12 AWG
Tensión UL	300 V
Corriente factory wiring	15 A
Corriente field wiring	15 A
Sección del conductor CSA	24-12 AWG
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	15 A

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
Z7.280.2227.0	Puente de aislamiento IVBWK 2,5 - 2	
Z7.280.2327.0	Puente de aislamiento IVBWK 2,5 - 3	
Z7.280.2427.0	Puente de aislamiento IVBWK 2,5 - 4	
Z7.280.2527.0	Puente de aislamiento IVBWK 2,5 - 5	
Z7.280.2627.0	Puente de aislamiento IVBWK 2,5 - 6	
Z7.280.2727.0	Puente de aislamiento IVBWK 2,5 - 7	
Z7.280.2827.0	Puente de aislamiento IVBWK 2,5 - 8	
Z7.280.2927.0	Puente de aislamiento IVBWK 2,5 - 9	
Z7.280.3027.0	Puente de aislamiento IVBWK 2,5 -10	
Z7.280.3127.0	Puente de aislamiento IVBWK 2,5 -11	
Z7.280.3227.0	Puente de aislamiento IVBWK 2,5 -12	
98.190.0000.0	Carril DIN TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	Carril DIN TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	Carril DIN TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	Carril DIN TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.311.9055.0	Tapa final AP 2,5 U/D/8113 S/V/V0	
07.311.9155.0	Placa intermedia ZP 2,5 U/D/8113 S/V/V0	

○ Diese Maße werden bei Ausdruck besonders geprüft
□ Ausschnittlich Prüfung
Mit JE gekennzeichnete Maße sind nur für die JE-Zusatzprüfung gültig



Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

G-Schiene EN 60715-G 32
g-rail EN 60715-G 32

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				I.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2003	Tag	Name		Zeichnung Nr.		Index
	/	2:1			Entworfen	22.05.	Schmitt J.		57.503.2155.0 01K		
	/				Geprüft	-	-				
	/	Vol.	mm³	Drill.	mm³	Normgepr.	-		Ersatz für: -		
	/	 wieland		WK 2,5		Benennung DURCHGANGSKLEMME terminal					
	/										
Buchstabe	Datum / Blatt		Elektrotechnik Werkstoffprüfung		S/V						
Änderung											

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
I
1.1
2.1
1.1