Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.238.5000.1

Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 25 50SW

gesis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 5 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero



Nr. Art.	92.238.5000.1
EAN	4015573370555
Quantità per ordine	10 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Code 1
Resistenza di contatto	35,2 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Nero
Marcatura dei poli	L, N, PE
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	2,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP40
Tipo di cavo	H05VV-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo max.	10,2 mm
Tipo di cavo	Presa - spina
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di collegamento
Esecuzione lato 1	Connettore GST18i3
Esecuzione lato 2	Spina GST18i3

Materiale

Trattamento superficie	zincato
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	70 °C

Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Classe di infiammabilità	3,017 kWh/St
Classe fuoco	Eca

Dimensioni


Lunghezza totale	5 m

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.587.3156.0	Chiusura (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Chiusura (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Materiale per il montaggio GST18I3 SW	
06.561.7853.0	Telaio di montaggio GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Coperchio di protezione GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Coperchio di protezione GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	

Disegno tecnico

.F	Farbe colour	Codierung "X" Buchse female	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N PE L	L PE N	schwarz black
.2	weiß white			weiß white
.3	grau grey	N PE L	L PE N	schwarz black
.5	rot red	N PE L	L PE N	schwarz black



Kabel/cable: H05VV-F3G2,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black)	Typ type
92.238.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.238.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	GST18I3K1BS 25 10SW
U2.238.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.238.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST18I3K1BS 25 X12SW

Typ/type: GST18I3K1BS 25 ..

SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Toleranz System ISO 14405Ⓔ/Tolerance system ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale /

Vol. mm³ Oft./Surf. mm

Ersatz für/Replacement for: -

	2006	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn		02.01.	Dütsch T.
geprüft / checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. T 92.238.0200.1 01K Index a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
a	14.11.2012/	

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title
PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT_LEITUNG
Buchse/female-Stecker/male Crimpversion K1
ⓐ 250V AC 20A 2,5qmm

OU-PEM-08/91b

92238020001K_2 CADW2037 duetsch 2012-11-15T09:55:11 1.000

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten. In the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design, we reserve the right to assert property rights beyond the scope of the use specified here. Duplication or communication of this document to others without express authorization is prohibited. We shall be pleased to supply further information on request.