

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.230.0564.1

Cavo preconfezionato GST18I3K1-S 75H 05SW

gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 6 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 0,5 m, Sezione nominale conduttore 0,75 mm², Colore della codifica / inserto Nero



Nr. Art.	92.230.0564.1
EAN	4049088328695
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	6 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 1
Resistenza di contatto	11,9 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Nero
Marcatura del polo	L, N, PE
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	0,75 mm²
Grado di protezione (IP)	IP40
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	35 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	H05Z1Z1-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo max.	8,2 mm
Tipo di cavo	Spina - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Terminale libero
Esecuzione lato 2	Spina GST18I3

Materiale

Trattamento superficie	stagnato
Privo di alogeni	sì

Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	60 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	0,194 kWh/St
Classe di infiammabilità	Eca

Dimensioni

Lunghezza totale	0,5 m
------------------	-------

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.587.3156.0	Chiusura (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Chiusura (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Materiale per il montaggio GST18I3 SW	
06.561.7853.0	Telaio di montaggio GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Coperchio di protezione GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Coperchio di protezione GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	

☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

☐ Ausschließlich Prüfmaße

Mit / gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

.F	Farbe colour
.1	schwarz black
.2	weiß white

Teile-Nr. part-no.		L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)		Type type
92.230.XX64.F		XX in dm-Schritten	92.230.1064.1 = 10dm/L= 1000mm		GST1813K1-S 75H 10SW
U2.230.XX64.F		XX in m-Schritten	U2.230.1264.1 = 12 m/L=12000mm		GST1813K1-S 75H X12SW
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Tolerierung Size ISO 14045(☺)/Tolerance system Size ISO 14405(☺). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).			ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Hazard document WN 5020.010 e (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!		
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use:		Blatt/ Sheet: 1 von of 1
/ 		Werkstoff/Material	2015 gezeichnet drawn geprüft checked Normger. Stand. check	Tag/Date 16.10. Dütsch T.	Name
/ Maßstab/Scale 1:1			-	-	
/ Vol. mm³		Offl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -		Zeichnung Nr./Drawing No. 92.230.0264.1 01K
/					Maße in mm/Dimensions are in mm
/					
/					
Index Datum / Blatt Date / Sheet		Type GST1813 K1-S 75H ...		Benennung/Title PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKTLEITUNG Stecker - freies Ende Crimpversion K1 250V AC 6A 0,75qmm	
Änderung/Revision		www.wieland-electric.com			