
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 92.052.3753.0

# Conector de empotrar GST18I5S S1 PB02

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Piezas de instalación, Conexión por tornillo individual, número de polos 5, tipo macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Azul pastel, grado de protección (ip) IP20, componente empotrado Componente/conector empotrado, ángulo del conector Recto, sección del conductor semirígido 0,75 mm² - 4 mm², sección del conductor rígido 0,75 mm² - 4 mm², codificación del polo L, N, PE, D1, D2, codificación mecánica Code 2, material de la carcasa Poliamida, libre de halógenos Sí, carga calorífica 0,06 kWh/St, material del contacto CuZn, superficie final Zincado, grado de polución 2, tensión de cortocircuito 4 kV, longitud 31,5 mm, altura 19,5 mm, anchura 47,7 mm



| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 92.052.3753.0 |
| EAN | 4049088245923 |
| Unidad de embalaje | 100 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Corriente Asignada | 20 A |
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 2 |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Azul pastel |
| Codificación del polo | L, N, PE, D1, D2 |

**Datos de conexión**

| | |
|---|---|
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 4 mm² |
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0,75 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 4 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0,75 mm² |
| Terminaciones por polo | 1 |
| Desforrado del conductor | 8 mm |

**Tipo**

| | |
|---|---|
| Tipo | macho |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Ángulo del conector | Recto |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Observaciones sobre el tipo de conexión | Cableado rígido de solamente 4 mm² sin punteras |
| Componente empotrado | Componente/conector empotrado |

**Material**

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Poliamida |
| Libre de halógenos | Sí |

| | |
|---|---|
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0,06 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Zincado |

**Dimensiones**

| | |
|---|---|
| Longitud | 31,5 mm |
| Anchura | 47,7 mm |
| Altura | 19,5 mm |

## Accesorios

| Artículo Nº | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW | |
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS | |
| 05.566.9253.0 | Tapón GST18I5 BUCHSEN | |
| 34.300.1122.1 | Grapa de montaje GST18 3-10 POLIG | gesis® CLASSIC Material de montaje, Ángulo de montaje del compomente empotrable, carga calorífica 0 kWh/St, longitud 56 mm, altura 24 mm, anchura 21,5 mm |

Dibujo técnico

