
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 57.106.1055.0

Borne de potencia con espárrago WRT 6 TK

Borne para arandelas con Conexión por arandela para montaje en TS35, sección: 6 mm², anchura: 11 mm, color: gris



Artículo Nº	57.106.1055.0
EAN	4049088142796
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	6 mm²
Color	Gris
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	11 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V2
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) 35 mm
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail) 35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V2

Datos técnicos

Corriente Asignada	41 A
Tensión Asignada	1000 V
Tensión de cortocircuito	8 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	86 mm

Datos de conexión


Tipo de conexión 1	Conexión por tornillo
Tipo de conexión 2	Conexión por tornillo
Mínima sección del conductor flexible	1,5 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	6 mm²


Mínima sección del conductor semirígida	1,5 mm²
Máxima sección del conductor flexible	6 mm²
Par de apriete del conductor	1,2 Nm


Datos técnicos UL/CSA


Sección del conductor UL	22-8 AWG
Tensión UL	600 V
Corriente facotry wiring	35 A


Dibujo técnico











Technische Daten:
technical data

Baubreite: *width*	11 mm	
Abmaße: *height x length*	50,5 x 86 mm	
Anschlussquerschnitt: *terminal cross-section*	1,5 bis 6mm²	/ 22-8 AWG
Bemessungsspannung: *rated voltage*	1000V	/ 600V
Bemessungsstrom: *rated current*	41A	/ 35A
Abisolierlänge: *wire strip length*	10 mm	
Isoliermaterial: *insulating material*	PA66	
Drehmoment: *torque*	1,2 Nm	/ 0,8Nm

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen. CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material: PA 66; Farbe: grau ähnl. RAL 7032; colour: grey sim. RAL 7032

Maßstab/Scale: 1:1

Vol. mm³ Öfl./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2012 gezeichnet/drawn	05.11.	Schmitt J.
geprüft/checked	-	-
Normgepr./Stand.-check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: 57.106.1055.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland – Elektrische Verbindungen

Type: WRT 6 TK

Benennung/Title: BOLZENTRENNKLEMME
ring lug terminal

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung/Revision

These dimensions will be especially checked at delivery. Only inspection dimensions. With /E marked dimensions are only valid for internal use.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft. Ausschließlich Prüfmaße. Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

5710610550001K_2 CADW2035 Schmitt 2012-11-06T08:47:46 1.000

OU-PEM-08/91b