Ficha técnica de producto

Artículo Nº 92.232.1003.2

Cable de conexión GST18I3K1B- 15 10WS

gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Blanco



Artículo Nº	92.232.1003.2
EAN	4015573318304
Unidad de embalaje	75 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 1
Resistencia de continuidad	11,9 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Blanco
Marcaje de polos	L, N, PE
Color de la capota	Blanco

Tipo

Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP40
Desforrado del conductor	9 mm
Desforrado de manguera	37 mm
Preparación del final del conductor	Finales de cable comprimidos por ultrasonidos
Tipo de cableado	H05VV-F
Color del cable	Blanco
Diámetro del cable máx.	8,3 mm
Versión del cable	Hembra - extremo libre
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	GST18i3 hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	Extremo libre

Material

Superfície final	Zincado
Libre de halógenos	No
Temperatura contínua del cable	70 °C
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	0,465 kWh/St
Certificación CPR	Eca


Dimensiones

Longitud total	1 m

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.587.3156.0	Bloqueo (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Bloqueo (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Material de montaje GST18I3 SW	
06.561.7853.0	Marco de montaje GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Tapón GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Tapón GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Tapón GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Tapón GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS	

Dibujo técnico



.F	Farbe colour	Codierung "X" Buchse female	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N ⏚ L	schwarz black
.2	weiß white		weiß white
.3	grau grey	N ⏚ L	schwarz black
.5	rot red	N ⏚ L	schwarz black

Kabel/cable H05VV-F3G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Typ/type: GST18I3K1B- 15 ..

SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black)	Typ type
92.232.XX03.F	XX in dm-Schritten	92.232.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	GST18I3K1B- 15 10SW
U2.232.XX03.F	XX in m-Schritten	U2.232.1203.1 = 12 m/L=12000mm	GST18I3K1B- 15 X12SW
92.232.XX93.F	XX in dm-Schritten	92.232.1093.1 = 10dm/L= 1000mm	

93.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000
special packaging and lable according to A 1960.000

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance –

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: –

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale /

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2004		
gezeichnet drawn	14.05.	Schmitt J.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Ersatz für/Replacement for: –

Zeichnung Nr./Drawing No. T 92.232.0203.1 01K Index b

Maße in mm/Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
b	09.01.2013/	
a	20.01.2006/	

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title
PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT_LEITUNG
Buchse/female - freies Ende/free end 1.5qmm
Crimpausführung/crimpversion K1 250V

OU-PEM-08/91b

92232020301K_2 CADW3027 Dversion 2013-01-10T07:59:45 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. Any reproduction, distribution or utilization of this document or its contents is not permitted without express authorization. Offenders will be liable for damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.