Ficha técnica de producto

Artículo Nº 58.504.7055.5

Bornes de doble piso WT 4 E RT

Borne de paso de doble piso con Conexión por tornillo para montaje en TS 35, sección: 4 mm², anchura: 6 mm, color: rojo

Artículo Nº	58.504.7055.5
EAN	4049088180583
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

SEV-Ex

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	4 mm²
Color	Rojo
Número de pisos	2
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	6 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Con certificación ATEX "Ex e"	No
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Bornes para instalaciones eléctricas	No
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	No

Datos técnicos

Corriente Asignada	32 A
Tensión Asignada	800 V
Tensión de cortocircuito	8 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	73 mm
Anchura	6 mm
Altura	67,4 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión 1	conexión por tornillo
Tipo de conexión 2	conexión por tornillo
Mínima sección del conductor rígida	0,14 mm²
Máxima sección rígida del conductor	6 mm²
Mínima sección del conductor flexible	0,14 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	6 mm²
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable	0,5 mm²
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable	4 mm²
Desforrado del conductor	9 mm
Par de apriete del conductor	0,5 Nm


Datos técnicos UL/CSA


Sección del conductor UL	26-10 AWG
Tensión UL	300 V
Corriente facotry wiring	30 A
Corriente field wiring	30 A
Sección del conductor CSA	26-10 AWG
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	30 A

Accesorios


Artículo Nº	Tipo	Descripción
Z7.261.1227.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 2	
Z7.261.1327.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 3	
Z7.261.1427.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 4	
Z7.261.1527.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 5	
Z7.261.1627.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 6	
Z7.261.1727.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 7	
Z7.261.1827.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 8	
Z7.261.1927.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 9	
Z7.261.2027.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 10	
98.300.0000.0	Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.313.2855.0	Partición TW WT 4... GR	
07.313.3355.0	Tapa final AP WT 4 E GR	

Dibujo técnico





M/scale 1:1



Teile-Nr./part no.	Farbe/color	Typ/type
58.504.7055.0	grau/grey	WT 4 E
ⓑ 58.504.7055.3	schiefergrau/slate grey	WT 4 E GR
58.504.7055.5	rot/red	WT 4 E RT
58.504.7055.6	blau/blue	WT 4 E BL
58.504.7055.9 ⓐ ohne UL-;CSA- und ATEX-Kennzeichnung / without UL-;CSA- and ATEX-sign	orange/orange	WT 4 E OR

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog / additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranz Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
Freitoleranz nach / General tolerance
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed
1. Verwendung: / First Use:
Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

	/	Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No. / Index
	/		gezeichnet / drawn	18.01.2013	Schmitt J.	T 58.504.7055.0 01K b
	/	Maßstab / Scale 2:1	geprüft / checked			
	/		Normgepr. Stand. check			Maße in mm / Dimensions are in mm
	/	Vol. mm³ Oft./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:			
b	22.03.2017 /	wieland www.wieland-electric.com	Type	Benennung/Title: ETAGENKLEMME double deck terminal block		
a	16.03.2015 /					
Index	Datum / Blatt / Date / Sheet					
	Änderung / Revision					

Schmitt_58_504_7055_0_01K-AA-dwg1_main_2 CADW4032 Schmitt 2017-03-23T10:12:07 1.000

QU-MEE-01/14 a