
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.052.3353.0

Connettore da pannello GST18I5S S1 WS

gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Componente per il montaggio, Connessione singola vite, Numero di poli 5, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Bianco



Nr. Art.	92.052.3353.0
EAN	4015573545953
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 1
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Bianco
Marcatura del polo	3, N, PE, 2, 1

Dati di connessione

Sezione cavo rigido	4 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,75 mm²
Sezione cavo flessibile max.	4 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,75 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza di spelatura	7 mm

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	attacco a vite
Direzione plug-in	diritto
Grado di protezione (IP)	IP20
Nota per il tipo di attacco	Cavo flessibile 4 mm² senza puntalini
Tipo di componente installato	Componente installazione/connettore spina

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn

Carico di infiammabilità	0,059 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	stagnato


Dimensioni


Lunghezza	31,5 mm
larghezza	47,7 mm
Altezza	19,5 mm


Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Coperchio di protezione GST18I5 BUCHSEN	
34.300.1122.1	Lamierino di montaggio GST18 3-10 POLIG	gesis® CLASSIC Materiale per il montaggio, Parti integrate della staffa di montaggio


Disegno tecnico











Teile-Nr. /part-no.	Farbe /colour	Typ /type
92.052.3353.0	weiß ähnl. RAL 9003 /white sim. RAL 9003	GST18I5S S1 WS
92.052.3353.1	schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005	GST18I5S S1 SW
92.052.3357.0	hellelfenbein ähnl. RAL 1015 /light ivory sim. RAL 1015	GST18I5S S1 N

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale: 2:1

Werkstoff / Material
Farbe /colour: siehe Tabelle /see table

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	23.10.2025	Göhl M.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 92.052.3353.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title

BUCHSENTEIL

/male connector

250/400V AC, 20A, 2,5mm²

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

© Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved | Vertraulichkeitsklasse: confidentially class: Vertraulich confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-10-23 09:38:19 1.000

01-QU-RD-32/21