Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.032.0358.0

Connettore da pannello GST18I3L S1V GN07

gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Connettore a saldare, vertical, without fastening flange, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto verde, Grado di protezione (IP) IP20, Tipo di componente installato Attacco a saldare, Direzione plug-in diritto, Marcatura del polo 1, PE, 2/N, Codifica meccanica Codice 7, Materiale della custodia Poliammide, Privo di alogeni sì, Carico di infiammabilità 0,027 kWh/St, Materiale del contatto CuZn, Trattamento superficie stagnato, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 4 kV, Lunghezza 24 mm, Altezza 13 mm, larghezza 28,2 mm

Nr. Art.	92.032.0358.0
EAN	4049088318115
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 7
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	verde
Marcatura del polo	1, PE, 2/N

Dati di connessione

Attacchi per polo	1

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	Attacco a saldare
Direzione plug-in	diritto
Grado di protezione (IP)	IP20
Tipo di componente installato	Attacco a saldare

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,027 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	stagnato

Dimensioni


Lunghezza	24 mm
larghezza	28,2 mm


Altezza	13 mm


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.561.3653.0	Coperchio di protezione GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Coperchio di protezione GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	

Disegno tecnico







These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. Any reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

ⓐ

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt/Sheet: 1 von/of 1

	/		Werkstoff/Material	2015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/		Farbe/colour:	gezeichnet/drawn	02.07.	Ritter K.	92.032.0358.0 13K	a
	/	Maßstab/Scale 1:1	maigrün/may green	geprüft/checked	-	-		
	/			Normgepr. Stand./ check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
	/	Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				
	/							
a	28.09.2015/	wieland Elektrische Verbindungen		Type GST1813L S1V GN07		Benennung/Title BUCHSENTEIL female connector 250V AC 20A		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet							
Änderung/Revision								