
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 57.503.7255.0

Terminal de iniciación WK 2,5-4 KOI /U-PGN /V0

Borne iniciador con Conexión por tornillo para montaje en TS 35 / TS 32, sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: gris



Artículo Nº	57.503.7255.0
EAN	4015573604438
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	2,5 mm²
Color	Gris
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	4
Anchura del borne	5 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) /carril-G
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Montageart	Carril DIN (top hat rail) /carril-G
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	24 V
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	92 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión 1	conexión por tornillo
Tipo de conexión 2	conexión por tornillo
Mínima sección del conductor rígida	0,5 mm²

Máxima sección rígida del conductor	4 mm²
Mínima sección del conductor flexible	0,5 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	2,5 mm²
Desforrado del conductor	10 mm
Par de apriete del conductor	0,4 Nm


Datos técnicos UL/CSA


Sección del conductor UL	22-12 AWG
Tensión UL	24 V
Corriente facotry wiring	30 A
Corriente field wiring	20 A
Sección del conductor CSA	22-12 AWG
Tensión CSA	24 V
Corriente CSA	25 A


Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
07.257.0227.0	Puente de unión VB WK2,5 KO - 2	
07.257.0327.0	Puente de unión VB WK2,5 KO - 3	
07.257.0427.0	Puente de unión VB WK2,5 KO - 4	
07.257.0527.0	Puente de unión VB WK2,5 KO - 5	
07.257.0627.0	Puente de unión VB WK2,5 KO - 6	
07.257.0727.0	Puente de unión VB WK2,5 KO - 7	
07.257.0827.0	Puente de unión VB WK2,5 KO - 8	
07.257.0927.0	Puente de unión VB WK2,5 KO - 9	
07.257.1027.0	Puente de unión VB WK2,5 KO - 10	
07.257.1127.0	Puente de unión VB WK2,5 KO - 11	
07.257.1227.0	Puente de unión VB WK2,5 KO - 12	
07.257.2027.0	Puente de unión VB WK2,5 KO - 20	
98.190.0000.0	Carril DIN TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	Carril DIN TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	Carril DIN TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	Carril DIN TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.310.9355.0	Tapa final AP 2,5-4 KO/V0	
07.310.9455.0	Partición TW 2,5-4 KO/V0	

Dibujo técnico







Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1
	/	Maßstab 2:1	Werkstoff und Oberfläche:	2005	Tag	Name	Zeichnung Nr. 57.503.7255.0 01K	Index
	/			Entworfen	09.02.	Schmitt J.		
	/			Geprüft	-	-		
	/	Vol. mm³	Oft. mm²	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
	/	wieland Elektrische Verbindungen		Typ WK 2,5-4 KOI/U-PGN		Benennung INITIATORENKLEMME mit Topanschluß und LED grün Sensor terminal with TOP screw connection		
Buchstabe	Datum / Blatt							
Änderung								

5703725501K_4 GAW028 Schmitt 2005-02-09T10:31:35 1.000

OU-PEM-08/91