


Ficha técnica de producto

Artículo Nº 57.510.1155.6

Borne de paso WKI 10 / U BL/V0

Borne de paso con Conexión por tornillo para montaje en TS 35/
TS 32, sección: 10 mm², anchura: 10 mm, color: azul



Artículo Nº	57.510.1155.6
EAN	4015573570726
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	10 mm²
Color	Azul
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	10 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Con certificación ATEX "Ex e"	No
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) / carril-G
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail) / carril-G
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	57 A
Tensión Asignada	400 V
Tensión de cortocircuito	6 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	58 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión 1	conexión por tornillo
--------------------	-----------------------


Tipo de conexión 2	conexión por tornillo
Mínima sección del conductor rígida	1,5 mm²
Máxima sección rígida del conductor	10 mm²
Mínima sección del conductor flexible	1 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	10 mm²
Mínima sección del conductor semirígida	16 mm²
Máxima sección del conductor flexible	16 mm²
Desforrado del conductor	18 mm
Par de apriete del conductor	2 Nm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	16-6 AWG
Tensión UL	600 V
Corriente factory wiring	65 A
Corriente field wiring	65 A
Sección del conductor CSA	16-6 AWG
Tensión CSA	600 V
Corriente CSA	70 A

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
Z7.283.2227.0	Puente de aislamiento IVBWKN10 - 2	
Z7.283.2327.0	Puente de aislamiento IVBWKN10 - 3	
Z7.283.2427.0	Puente de aislamiento IVBWKN10 - 4	
Z7.283.2527.0	Puente de aislamiento IVBWKN10 - 5	
Z7.283.2627.0	Puente de aislamiento IVBWKN10 - 6	
98.190.0000.0	Carril DIN TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	Carril DIN TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	Carril DIN TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	Carril DIN TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.311.9455.0	Tapa final API 10 - 16/V0	
07.311.9455.6	Tapa final API 10 - 16 BLAU/V0	



Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5
Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15
G-Schiene EN 60715-G32
6-rail EN 60715-G32

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

* = spezielle Verpackung
specific package

Teile.-Nr. Part-number	Farbe colour	Typ type
57.510.1155.0	grau/grey	WKI 10/U /V0
57.510.1155.6	blau/blue	WKI 10/U BL/V0
57.510.1155.7	grün/green	WKI 10/U GE/V0
* 57.510.1195.0	grau/grey	WKI 10/U /V0
* 57.510.1195.6	blau/blue	WKI 10/U BL/V0

Freitoleranz nach			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1			
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2004	Tag	Name	Zeichnung Nr.	57.510.1155.0 01K	Index		
	/	x			Entworfen	22.10.	Schmitt J.					
	/				Geprüft	-	-					
	/	Vol.	mm²	Bl.	mm²	Normgepr.	-	-			Ersatz für: -	
	/		wieland			Benennung		DURCHGANGSKLEMME				
	/											
Buchstabe		Datum / Blatt										
Änderung				Elektrische Verbindungen		Modular terminal						

575101155001K_4 CAD0028 Schmitt 2004-10-25/12/16:06 1:000