Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.257.2000.8

Cavo preconfezionato GST18I5KSBS 15 20TB05

gesis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 13 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu turchese



Nr. Art.	92.257.2000.8
EAN	4049088489624
Quantità per ordine	20 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	13 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 5
Resistenza di contatto	23,6 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Blu turchese
Marcatura del polo	1, 2, 3, 4/N, 5
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	1,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP40
Tipo di cavo	H05VV-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo max.	10,1 mm
Tipo di cavo	Presa - spina
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di collegamento
Esecuzione lato 1	Connettore GST18i5
Esecuzione lato 2	Spina GST18i5

Materiale

Trattamento superficie	stagnato
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	70 °C

Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	1,369 kWh/St
Classe di infiammabilità	Eca


Dimensioni

Lunghezza totale	2 m

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.587.3156.0	Chiusura (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Chiusura (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Coperchio di protezione GST18I5 BUCHSEN	
05.583.1853.0	Coperchio di protezione GST18I5 STECKER	

Disegno tecnico



Teile - Nr. part - no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (color: turquoise blue)	Typ type
92.257.XX00.8	XX in dm-Schritten XX in dm-steps	92.257.1000.8=10dm/L= 1000mm	GST18I5KSBS 15 10TB05
U2.257.XX00.8	XX in m-Schritten XX in m-steps	U2.257.1200.8=12m /L=12000mm	GST18I5KSBS 15 X12TB05

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG.
Additional data see CATALOG or eCATALOG.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: /

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	20.03.2018	Duetsch T .
geprüft / checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 92.257.0500.8 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Type: GST18I5 KSBS 15 ..TB05

Bennenung/Title: KONFEKT. LEITUNG

Buchse/female - Stecker/male

Schraubanschluss/screw connection 250/400V 1,5mm²

wieland
www.wieland-electric.com

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.