

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.255.7064.2

Cavo preconfezionato GST18I5KS-S 75H 70WS

gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 6 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 7 m, Sezione nominale conduttore 0,75 mm², Colore della codifica / inserto Bianco



Nr. Art.	92.255.7064.2
EAN	4049088326899
Quantità per ordine	5 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	6 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 1
Resistenza di contatto	160 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Bianco
Marcatura del polo	3, N, PE, 2, 1
Colore della custodia con serracavo	Bianco

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	0,75 mm ²
Grado di protezione (IP)	IP40
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	35 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	H05Z1Z1-F
Colore del cavo	Bianco
Diametro cavo max.	8,2 mm
Tipo di cavo	Spina - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Spina GST18i5
Esecuzione lato 2	Terminale libero

Materiale

Trattamento superficie	stagnato
Privo di alogeni	sì


Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	70 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	2,325 kWh/St
Classe di infiammabilità	Eca

Dimensioni

Lunghezza totale	7 m
------------------	-----

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.587.3156.0	Chiusura (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Chiusura (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Coperchio di protezione GST18I5 BUCHSEN	



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments ist, soweit es die
Kontinuität der Produktion betrifft, für Dritte ohne weiteres gestattet.