Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.257.2000.7

# Cavo preconfezionato GST18I5KSBS 15 20GN04

gesis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto verde



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 92.257.2000.7 |
| EAN | 4049088290633 |
| Quantità per ordine | 20 Pezzo |

## Certificati/Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 16 A |
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 4 |
| Resistenza di contatto | 23,6 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | verde |
| Marcatura del polo | 1, 2, PE, 3/N, 4 |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Sezione nominale conduttore | 1,5 mm² |
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
| Tipo di cavo | H05VV-F |
| Colore del cavo | Nero |
| Diametro cavo max. | 10,1 mm |
| Tipo di cavo | Presa - spina |
| Tipo di cavo preconfezionato | Cavo di collegamento |
| Esecuzione lato 1 | Connettore GST18i5 |
| Esecuzione lato 2 | Spina GST18i5 |

**Materiale**

| | |
|---|---|
| Trattamento superficie | stagnato |
| Privo di alogeni | No |
| Resistenza del cavo alla temperatura continuativa | 70 °C |

| | |
|---|---|
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Carico di infiammabilità | 1,5 kWh/St |
| Classe di infiammabilità | Eca |


**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Lunghezza totale | 2 m |

## Accessori

| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 05.587.3156.0 | Chiusura (G)ST18 WS | |
| 05.587.3156.1 | Chiusura (G)ST18 SW | |
| 05.564.5353.0 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW | |
| 05.564.5353.2 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS | |
| 05.566.9253.0 | Coperchio di protezione GST18I5 BUCHSEN | |
| 05.583.1853.0 | Coperchio di protezione GST18I5 STECKER | |

Disegno tecnico




| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: maigrün) exampel (colour: may green) | Typ type |
|---|---|---|---|
| 92.257.XX00.7 | XX in dm-Schritten | 92.257.1000.7 = 10dm/L= 1000mm | GST1815KSBS 15 10GN04 |
| U2.257.XX00.7 | XX in m-Schritten | U2.257.1200.7 = 12 m/L=12000mm | GST1815KSBS 15 X12GN04 |

**Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.**
**Additional data see CATALOG or eCatalog.**

**www.wieland-electric.com**
**eshop.wieland-electric.com**

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: x

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

| | 2014 | Tag/Date | Name |
|---|---|---|---|
| gezeichnet drawn | | 19.11. | Dütsch T. |
| geprüft checked | | - | - |
| Normgepr. Stand. check | | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 92.257.0500.7 01K
Index:

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: GST1815 KSBS 15 ..GN04

Benennung/Title:
# KONFEKT_LEITUNG
Buchse/female - Stecker/male
Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5qmm

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.