Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.032.8058.0

Connettore da pannello GST18I3F S2 R V GN07



gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Snap-in, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto verde, Grado di protezione (IP) IP20, Tipo di componente installato Snap-in, Direzione plug-in diritto, Sezione cavo flessibile con puntalini 0,5 mm² - 1,5 mm², Sezione cavo rigido 0,5 mm² - 2,5 mm², Marcatura del polo 1, PE, 2/N, Codifica meccanica Codice 7, Materiale della custodia Poliammide, Privo di alogeni sì, Carico di infiammabilità 0,066 kWh/St, Materiale del contatto CuZn, Trattamento superficie stagnato, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 4 kV, Lunghezza 37,5 mm, Altezza 17,5 mm, larghezza 32,8 mm

Nr. Art.	92.032.8058.0
EAN	4049088247644
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 7
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	verde
Marcatura del polo	1, PE, 2/N

Dati di connessione

Sezione cavo rigido	2,5 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,5 mm²
Sezione cavo flessibile max.	1,5 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,5 mm²
Attacchi per polo	2
Lunghezza di spelatura	9 mm

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	attacco a molla
Direzione plug-in	diritto
Grado di protezione (IP)	IP20
Nota per il tipo di attacco	I conduttori flessibili e multifilari richiedono una guaina terminale del cavo
Spessore della custodia (min.)	0,5 mm
Spessore della custodia (max)	1,5 mm
Tipo di componente installato	Snap-in

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,066 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	stagnato

Dimensioni

Lunghezza	37,5 mm
larghezza	32,8 mm
Altezza	17,5 mm


Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.595.1453.0	Chiusura (G)ST18V SW	
05.595.1453.2	Chiusura (G)ST18V WS	
05.561.3653.0	Coperchio di protezione GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Coperchio di protezione GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	
07.425.8753.0	Copertura GST18I3 WS	
07.425.8753.1	Copertura GST18I3 SW	

Disegno tecnico

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use


Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig







Blechausschnitt
sheet metal cutout

t: 0,5 - 1,5mm





M/scale 1:1



Typ: GST18I3F S2 R V GN07

Anwendung: nach Kundenwunsch
Application: according to customers request

Zulassungen siehe Katalog

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).						ja/yes ☒	Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: First Use: -	Blatt: 1 Sheet: von of 1
/		Werkstoff/Material		2015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. 92.032.8058.0 01K
/		Farbe/colour:	maigrün/may green	gezeichnet drawn	05.03.	Ritter	Index a
/	Maßstab/Scale 2:1			geprüft checked	-	-	
/				Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm
/	Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -			
/		wieland Elektrische Verbindungen		Type	Benennung/Title STECKERTEIL male connector 250V AC 20A 2,5qmm		
a	13.11.2015/						
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung/Revision							

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.