Ficha técnica de producto


Artículo Nº 02.125.1600.0

Contacto de crimpar hembra TR 8113 BK

Artículo Nº	02.125.1600.0
EAN	4015573604902
Unidad de embalaje	4000 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Dibujo técnico



Teile-Nr. part number	Material	Oberfläche surface	a	Drahtgröße wire-size	Isolations-Ø
02.125.1629.0	CuSn	vorverzinnt tin	5,5	0,5 - 1,0 □	1,4 - 2,3
# 02.125.1600.0					
02.125.1729.0	CuSn	vorverzinnt tin	5,8	1,5 - 2,5 □	1,4 - 3,1
# 02.125.1700.0					

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach QU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document QU-TOM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	04.08.	Schmitt J.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: 02.125.1600.0 01K
Index:

Maßstab/Scale: 5:1

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title
FEDERKONTAKT
spring contact

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

QU-PEM-08/91

02125160001K_4 CAD\1042 Schmitt 2008-08-04T09:16:16 1.000