


Ficha técnica de producto

Artículo N° 92.033.0458.0

Conector de empotrar GST18I3L B1H PB04

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijación, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Azul pastel



Artículo N°	92.033.0458.0
EAN	4015573596900
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	250 V
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 5
Tensión de cortocircuito	4 kV
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Azul pastel
Marcaje de polos	1, 2, 3

Datos de conexión

Terminaciones por polo	1
------------------------	---

Tipo

Tipo	Hembra
Tipo de conexión	Conexión soldada
Ángulo del conector	Cuadrado
Inclinación	90 °
Grado de protección (IP)	IP20
Componente empotrado	Conexión soldada

Material


Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,031 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura continua	100 °C
Superficie final	Zincado

Dimensiones


Longitud	24 mm
----------	-------

Anchura	28,2 mm
Altura	13 mm


○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschließlich Prüfmaße
Mit „A“ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Schnitt A-A
cross section



Farbe: pastellblau ähnlich RAL 5024
colour: pastel blue similar RAL 5024



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2005	Tag	Name	Zeichnung Nr.	92.033.0458.0 01K	Index a
	/	2:1			Entworfen	12.05.	Schmitt J.			
	/				Geprüft	-	-			
	/	Vol.	mm²	Dr.	mm²	Normgepr.	-	Ersatz für: -		
	/		 wieland		Typ GST 1813L B1H PB04		Benennung BUCHSENTEIL female connector 250V AC 20A 			
a	25.06.2013/									
Buchstabe	Datum / Blatt									
Änderung				Elektrische Werkstoffeigenschaften						