

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 02.125.1729.0

8113 BK

Nr. Art.	02.125.1729.0
EAN	4015573604933
Quantità per ordine	1000 Pezzo

Approvazioni

These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With $\varnothing$ marked dimensions are only valid for internal use Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Bei $\varnothing$ gekennzeichneten Maße sind nur für interne Zwecke gültig		These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With $\varnothing$ marked dimensions are only valid for internal use Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Bei $\varnothing$ gekennzeichneten Maße sind nur für interne Zwecke gültig																														
# = Bandware / tape reeled Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Teile-Nr. part number</th> <th style="width: 15%;">Material</th> <th style="width: 15%;">Oberfläche surface</th> <th style="width: 10%;">a</th> <th style="width: 15%;">Drahtgröße wire-size</th> <th style="width: 30%;">Isolations-$\varnothing$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.125.1629.0</td> <td>CuSn</td> <td>vorverzinnt</td> <td rowspan="3">5,5</td> <td rowspan="3">0,5 - 1,0[□]</td> <td rowspan="3">1,4 - 2,3</td> </tr> <tr> <td>02.125.1600.0</td> <td></td> <td>tin</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td> </td> </tr> <tr> <td>02.125.1729.0</td> <td>CuSn</td> <td>vorverzinnt</td> <td rowspan="3">5,8</td> <td rowspan="3">1,5 - 2,5[□]</td> <td rowspan="3">1,4 - 3,1</td> </tr> <tr> <td>02.125.1700.0</td> <td></td> <td>tin</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Teile-Nr. part number	Material	Oberfläche surface	a	Drahtgröße wire-size	Isolations- $\varnothing$	02.125.1629.0	CuSn	vorverzinnt	5,5	0,5 - 1,0 [□]	1,4 - 2,3	02.125.1600.0		tin				02.125.1729.0	CuSn	vorverzinnt	5,8	1,5 - 2,5 [□]	1,4 - 3,1	02.125.1700.0		tin			
Teile-Nr. part number	Material	Oberfläche surface	a	Drahtgröße wire-size	Isolations- $\varnothing$																											
02.125.1629.0	CuSn	vorverzinnt	5,5	0,5 - 1,0 [□]	1,4 - 2,3																											
02.125.1600.0		tin																														
02.125.1729.0	CuSn	vorverzinnt	5,8	1,5 - 2,5 [□]	1,4 - 3,1																											
02.125.1700.0		tin																														
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"> Freitoleranz nach General tolerance </td> <td style="width: 30%;"> CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed </td> <td style="width: 20%;"> 1.Verwendung: - First Use: </td> <td style="width: 20%;"> Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1 </td> </tr> </table>			Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: - First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1																										
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: - First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"> / </td> <td style="width: 15%;"> / </td> <td style="width: 15%;"> / </td> <td style="width: 15%;"> / </td> <td style="width: 15%;"> / </td> <td style="width: 30%;"> Werkstoff/Material 2008 Tag/Date Name gezeichnet 04.08. Schmitt J. geprüft checked Name/pt. Signed, check - - Zeichnung Nr./Drawing No. 02.125.1600.0 01K index </td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"> Maße in mm/Dimensions are in mm </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> Vol. mm³ Off./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: - </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"> wieland Elektronische Verbindungen </td> <td colspan="3" style="text-align: center;"> Type: FEDERKONTAKT spring contact </td> </tr> </table>			/	/	/	/	/	Werkstoff/Material 2008 Tag/Date Name gezeichnet 04.08. Schmitt J. geprüft checked Name/pt. Signed, check - - Zeichnung Nr./Drawing No. 02.125.1600.0 01K index	Maße in mm/Dimensions are in mm						Vol. mm³ Off./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -						wieland Elektronische Verbindungen			Type: FEDERKONTAKT spring contact								
/	/	/	/	/	Werkstoff/Material 2008 Tag/Date Name gezeichnet 04.08. Schmitt J. geprüft checked Name/pt. Signed, check - - Zeichnung Nr./Drawing No. 02.125.1600.0 01K index																											
Maße in mm/Dimensions are in mm																																
Vol. mm³ Off./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -																																
wieland Elektronische Verbindungen			Type: FEDERKONTAKT spring contact																													

Wieland AG, Vorfabrikation desse, Bauelemente, Verdrahtung und Montage
seines Limits sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

02.125.1600.0/K_4 CAD/04/042 Schmitt 2008-08-08-04/03 1.000

QU-PEM-08/91