

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.031.0758.0

Connettore da pannello GST18I3L B1V RT03

gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Connettore a saldare, vertical, without fastening flange, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Rosa salmone, Grado di protezione (IP) IP20, Tipo di componente installato Attacco a saldare, Direzione plug-in diritto, Marcatura del polo L, N, PE, Codifica meccanica Codice 3, Materiale della custodia Poliammide, Privo di alogeni sì, Carico di infiammabilità 0,029 kWh/St, Materiale del contatto CuZn, Trattamento superficie stagnato, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 4 kV, Lunghezza 24 mm, Altezza 13 mm, larghezza 28,2 mm

Nr. Art.	92.031.0758.0
EAN	4049088069895
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 3
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Rosa salmone
Marcatura del polo	L, N, PE

Dati di connessione

Attacchi per polo	1
-------------------	---

Esecuzione

Esecuzione	Presca
Tipo di attacco	Attacco a saldare
Direzione plug-in	diritto
Inclinazione	90 °
Grado di protezione (IP)	IP20
Tipo di componente installato	Attacco a saldare

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,029 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	stagnato





Dimensioni

Lunghezza	24 mm
-----------	-------


larghezza	28,2 mm
Altezza	13 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.590.4556.0	Chiusura GST18 WS	
05.590.4556.1	Chiusura GST18 SW	
05.561.3653.0	Coperchio di protezione GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Coperchio di protezione GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	

Schnitt A-A
cross section A-ASchnitt B-B
cross section B-B

M 1:1

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Bitte beachten Sie unsere technischen
Hinweise zum Einsatz von Steckverbindern
bei Zündspannung gemäß EN 60598-1 Teil 10.2.2!

please note our technical details to the
application area of connectors by striking
voltage according to EN 60598-1 part 10.2.2!

Typ / type	Farbe / colour
GST1813L B1V RT03	lachsrot / red RAL 3022

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UL-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UL-TQM-05/03 (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:		
		Werkstoff/Material		2009	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	
				gezeichnet drawn	11.08.	Lunz S.		
		Maßstab/Scale		geprüft checked	-	-	92.031.0758.0 01K a	
		2:1		Normpr. stand. check	-	-		
				Maße in mm/Dimensions are in mm				
		Vol. mm Öl./Surf. mm		Ersatz für/Replacement for: -				
				Type		Benennung/Title		
		a 26.06.2013/				BUCHSENTEIL		
		Index Datum / Blatt Date / Sheet				female connector		
Änderung/Revision		ELECTRONIC Verbindungen				250V AC 20A		
						(a)		