
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 56.703.9953.0

Borne de instalación WKIF 2,5 N-D

Borne de instalación con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: gris



Artículo Nº	56.703.9953.0
EAN	4049088037283
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	2,5 mm²
Color básico	Gris
Número de pisos	2
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	5 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	24 A
Tensión Asignada	400 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	95 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión 1	conexión por cepo
Tipo de conexión 2	conexión por cepo
Mínima sección del conductor rígida	0,14 mm²
Máxima sección rígida del conductor	4 mm²
Mínima sección del conductor flexible	0,14 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	2,5 mm²

Desforrado del conductor	11 mm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	22-12 AWG
Corriente facotry wiring	20 A
Corriente field wiring	20 A
Sección del conductor CSA	22-14 AWG
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	20 A