

## Ficha técnica de producto

Artículo N° 92.954.7053.1

### Conector GST18I5S S1PZR1 SW

gesis® CLASSIC Conector, con punta de test, número de polos 5, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 7 - 12 mm, color de codificación Negro



|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Artículo N°        | 92.954.7053.1 |
| EAN                | 4049088337611 |
| Unidad de embalaje | 50 Pieza (s)  |

### Certificaciones / Homologaciones



### Datos técnicos

#### Datos generales

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Corriente Asignada                  | 20 A                                      |
| Tensión Asignada                    | 250 V / 400 V                             |
| Tensión de cortocircuito            | 4 kV                                      |
| Capota                              | Sí                                        |
| Grado de polución                   | 2                                         |
| Codificación mecánica               | Code 1                                    |
| Con cierre                          | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación               | Negro                                     |
| Codificación del polo               | 3, N, PE, 2, 1                            |
| Color de la capota                  | Negro                                     |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9005                                      |

#### Datos de conexión

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Diámetro del cable máx.                   | 12 mm    |
| Diámetro del cable mín.                   | 7 mm     |
| Sección del conductor rígido mm² máx.     | 2,5 mm²  |
| Sección del conductor rígido mm² mín.     | 0,75 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 2,5 mm²  |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0,75 mm² |
| Terminaciones por polo                    | 1        |
| Desforrado de manguera                    | 37 mm    |
| Desforrado del conductor                  | 7 mm     |

#### Tipo

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo             | macho                 |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Grado de protección (IP) | IP40 |
|--------------------------|------|

**Material**

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Material de la carcasa                             | Poliamida    |
| Libre de halógenos                                 | Sí           |
| Material del contacto                              | CuZn         |
| Carga calorífica                                   | 0,167 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura continua | 100 °C       |
| Superficie final                                   | Zincado      |

**Dimensiones**

|          |          |
|----------|----------|
| Longitud | 76,4 mm  |
| Anchura  | 47,75 mm |
| Altura   | 17,2 mm  |

**Accesorios**

| Artículo N°   | Tipo                  | Descripción |
|---------------|-----------------------|-------------|
| 05.587.3156.0 | Bloqueo (G)ST18 WS    |             |
| 05.587.3156.1 | Bloqueo (G)ST18 SW    |             |
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW  |             |
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS  |             |
| 05.566.9253.0 | Tapón GST18I5 BUCHSEN |             |

**Montaje**

| Artículo N°   | Tipo                                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92.953.7053.1 | Conector GST18I5S B1PZR1 SW           | gesis® CLASSIC Conector, con punta de test, número de polos 5, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 7 - 12 mm, color de codificación Negro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 92.053.0058.1 | Conector de empotrar GST18I5L B1H SW  | gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijación, número de polos 5, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Negro, grado de protección (ip) IP20, componente empotrado Conexión soldada, ángulo del conector Cuadrado, codificación del polo 3, N, PE, 2, 1, codificación mecánica Code 1, material de la carcasa Poliamida, libre de halógenos Sí, carga calorífica 0,047 kWh/St, material del contacto CuZn, superficie final Zincado, grado de polución 2, tensión de cortocircuito 4 kV, longitud 24 mm, altura 13 mm, anchura 47,7 mm |
| 92.257.1000.1 | Cable de conexión GST18I5KSBS 15 10SW | gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 92.257.1003.1 | Cable de conexión GST18I5K1B- 15 10SW | gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - extremo libre, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 92.257.1004.1 | Cable de conexión GST18I5KS-S 15 10SW | gesis® CLASSIC Cable de conexión, Macho - extremo libre, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |