


## Ficha técnica de producto

Artículo N° 92.032.3758.0

### Conector de empotrar GST18I3S S1 PB04

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Piezas de instalación, Conexión por tornillo individual, número de polos 3, tipo macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Azul pastel, grado de protección (ip) IP20, componente empotrado Componente/ conector empotrado, ángulo del conector Recto, sección del conductor semirígido 0,75 mm² - 4 mm², sección del conductor rígido 0,75 mm² - 4 mm², codificación del polo 1, 2, 3, codificación mecánica Code 5, material de la carcasa Poliamida, libre de halógenos Sí, carga calorífica 0,038 kWh/St, material del contacto CuZn, superficie final Zincado, grado de polución 2, tensión de cortocircuito 4 kV, longitud 31,5 mm, altura 19,5 mm, anchura 28,2 mm



|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Artículo N°        | 92.032.3758.0 |
| EAN                | 4015573614253 |
| Unidad de embalaje | 200 Pieza (s) |

#### Certificaciones / Homologaciones



#### Datos técnicos

##### Datos generales

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Corriente Asignada       | 20 A                                      |
| Tensión Asignada         | 250 V                                     |
| Grado de polución        | 2                                         |
| Codificación mecánica    | Code 5                                    |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV                                      |
| Con cierre               | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación    | Azul pastel                               |
| Codificación del polo    | 1, 2, 3                                   |

##### Datos de conexión

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Sección del conductor rígido mm² máx.     | 4 mm²    |
| Sección del conductor rígido mm² mín.     | 0,75 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 4 mm²    |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0,75 mm² |
| Terminaciones por polo                    | 1        |
| Desforrado del conductor                  | 7 mm     |

##### Tipo

|                                         |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo                                    | macho                                           |
| Tipo de conexión                        | conexión por tornillo                           |
| Ángulo del conector                     | Recto                                           |
| Grado de protección (IP)                | IP20                                            |
| Observaciones sobre el tipo de conexión | Cableado rígido de solamente 4 mm² sin punteras |
| Componente empotrado                    | Componente/conector empotrado                   |

##### Material

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Material de la carcasa | Poliamida |
| Libre de halógenos     | Sí        |

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Material del contacto                              | CuZn         |
| Carga calorífica                                   | 0,038 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura continua | 100 °C       |
| Superficie final                                   | Zincado      |

**Dimensiones**

|          |         |
|----------|---------|
| Longitud | 31,5 mm |
| Anchura  | 28,2 mm |
| Altura   | 19,5 mm |

