Ficha técnica de producto

Artículo Nº 56.397.0155.0

Borne de paso RFK 1 / 150 K S35/V0

Borne de paso con Conexión por tornillo para montaje en TS 35/7,5 mm, sección: 150 mm², anchura: 42 mm, color: gris



Artículo Nº	56.397.0155.0
EAN	4015573598560
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	150 mm²
Color	Gris
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	42 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Con certificación ATEX "Ex e"	No
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Bornes para instalaciones eléctricas	No
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	No

Datos técnicos

Corriente Asignada	335 A
Tensión Asignada	1000 V
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	No
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	92 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión 1	conexión por tornillo
Tipo de conexión 2	conexión por tornillo

Mínima sección del conductor flexible	70 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	150 mm²
Mínima sección del conductor semirígida	70 mm²
Máxima sección del conductor flexible	150 mm²
Desforrado del conductor	27 mm
Par de apriete del conductor	10 Nm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	0 AWG-300 kcmil
Tensión UL	600 V
Corriente facotry wiring	275 A
Corriente field wiring	275 A
Sección del conductor CSA	0 AWG-300 kcmil
Tensión CSA	600 V
Corriente CSA	300 A

Dibujo técnico

