Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.257.1004.9

Cavo preconfezionato GST18I5K1-S 15 10PB02

gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu plastello



Nr. Art.	92.257.1004.9
EAN	4015573613928
Quantità per ordine	30 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 2
Resistenza di contatto	11,8 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Blu plastello
Marcatura del polo	L, N, PE, D1, D2
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	1,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP40
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	35 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	H05VV-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo max.	10,1 mm
Tipo di cavo	Spina - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Terminale libero
Esecuzione lato 2	Spina GST18i5

Materiale

Trattamento superficie	stagnato
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	70 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	0,751 kWh/St
Classe di infiammabilità	Eca


Dimensioni


Lunghezza totale	1 m


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.587.3156.0	Chiusura (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Chiusura (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Coperchio di protezione GST18I5 BUCHSEN	

Disegno tecnico







L = braun/brown

N = blau/blue

⏚ = grün-gelb/green-yellow

D2 = schwarz/black

D1 = grau/grey

Bestell-Nr. /order-no.	Länge L /length L	Beispiel (Farbe: pastellblau) /example (colour: pastel blue)	Typ /type
92.257.XX04.9	XX in dm-steps	92.257.1004.9 = 10dm/L=1000mm	GST18I5KS S 15 10PB02
U2.257.XX04.9	XX in m-steps	U2.257.1204.9 = 12m/L=12000mm	GST18I5KS S 15 X12PB02

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eCATALOG.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 1:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	24.07.2008	Dütsch T.

Elektronische Freigabe Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No. T 92.257.0504.9 01K Index c

Maße in mm / Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
c	13.10.2025 /	
b	10.06.2024 /	
a	06.02.2012 /	

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm² Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type GST18I5 KS S 15 ..PB02

Benennung/Title PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT_LEITUNG Stecker / male Schraubanschluss / screw connection 250/400V 1,5mm²

01-QU-RD-32/21

Hinweis/note:

1. Steckerteil, pastellblau /male connector, pastel blue
2. Kabel H05VV-F 5G 1,5 schwarz /cable H05VV-F 5G 1,5 black
3. Aderenden ultraschallverdichtet /conductur ends ultrasonically welded

© Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich / Confidential
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-10-13 13:39:15 1.000