
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 56.704.8153.0

# Bloques de terminales de desconexión de neutro WKF 4 NT / 35

Borne con desconexión de neutro con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 4 mm², anchura: 6 mm, color: azul



| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 56.704.8153.0 |
| EAN | 4015573613324 |
| Unidad de embalaje | 100 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Sección nominal del conductor | 4 mm² |
| Color | Azul |
| Anchura del borne | 6 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |

**Datos técnicos**

| | |
|---|---|
| Corriente Asignada | 25 A |
| Tensión Asignada | 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 6 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Placa de conexión requerida | Sí |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Longitud | 69,5 mm |

**Datos de conexión**

| | |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por cepo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0,14 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 6 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0,14 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 4 mm² |
| Desforrado del conductor | 11 mm |
| Para barra de bus N | 3x10 mm |


**Datos técnicos UL/CSA**


| | |
|---|---|
| Sección del conductor CSA | 22-10 AWG |
| Tensión CSA | 600 V |
| Corriente CSA | 25 A |


## Accesorios

| Artículo Nº | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Z7.261.1227.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 2 | |
| Z7.261.1327.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 3 | |
| Z7.261.1427.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 4 | |
| Z7.261.1527.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 5 | |
| Z7.261.1627.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 6 | |
| Z7.261.1727.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 7 | |
| Z7.261.1827.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 8 | |
| Z7.261.1927.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 9 | |
| Z7.261.2027.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 10 | |
| 98.300.0000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | |
| 98.300.1000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | |
| 98.300.1800.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm | |
| 98.300.1900.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | |
| 98.360.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | |
| 98.360.0004.0 | Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm | |
| 98.370.0000.0 | Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | |
| 98.370.1000.0 | Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | |
| 98.380.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm | |
| 98.290.1000.0 | Barra de bus 9813 M SN 10X3 1000MM | Borne de instalación con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: gris |
| 07.312.5653.0 | Tapa final APF 4 NT | |

Dibujo técnico



Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitoleranz nach DIN | | | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | | | 1.Verwendung: - | | Bl.: 1 von 1 |
| | / | Maßstab 2:1 | Werkstoff und Oberfläche: | 2002 | Tag | Name | Zeichnung Nr. 56.704.8153.0 01K | Index |
| | / | | | Entworfen | 05.11. | Schneiderb. | | |
| | / | | | Geprüft | - | - | | |
| | / | | | Normgepr. | - | - | Ersatz für: - | |
| | / | | wieland Elektrische Verbindungen | Typ WKF 4NT/35 | | | Benennung INSTALLATIONSKLEMME installation clamp | |
| | / | | | | | | | |
| Buchstabe | Datum / Blatt | | | | | | | |
| Änderung | | | | | | | | |