


Ficha técnica de producto

Artículo N° 56.703.8355.5

Bornes de doble piso WKFN 2,5 E/35/G-URL

Borne de paso de doble piso con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: rojo



Artículo N°	56.703.8355.5
EAN	4015573748064
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	2,5 mm²
Color	Rojo
Número de pisos	2
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	5 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Tipo de componente	Diodo
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	1 A
Tensión Asignada	500 V
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	82,2 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión 1	conexión por cepo
Tipo de conexión 2	conexión por cepo
Mínima sección del conductor rígida	0,14 mm²
Máxima sección rígida del conductor	4 mm²
Mínima sección del conductor flexible	0,14 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	2,5 mm²
Desforrado del conductor	11 mm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	22-12 AWG
Corriente factory wiring	1 A
Corriente field wiring	1 A
Sección del conductor CSA	22-12 AWG
Tensión CSA	600 V
Corriente CSA	20 A

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
Z7.280.6227.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 12	
Z7.280.7327.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	Peine de unión IVBWK 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	Peine de unión IVBWK 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	Peine de unión IVBWK 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	Peine de unión IVBWK 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	Peine de unión IVBWK 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 20	
98.300.0000.0	Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.7355.0	Tapa final APFN 2,5 E/35	
07.312.7455.0	Partición TWFN 2,5 E/35	





48,45


28,5

Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15




M 1:1



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Schaltbild



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung nach DIN 2167/Tolerance system acc. to DIN 2167. IT15 DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances!.				ja/yes ☒ Stoffverbands- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1 el	
/		Werkstoff/Material		2006 Tag/Date Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/ 		-		gezeichnet drawn 07.11. Schnitt J.		56.703.8355.5 01K	
/ Maßstab/Scale				geprüft checked			
/ 2:1				vorgelappt clad, check			
/ Vol.		- mm		Öff./Surf.		- mm	
/		Ersatz für/Replacement for: -		Type		Benennung/Title	
/				WKFN 2,5		ETAGENKLEMMLE	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		E/35		mit Silizium-Diode/with silicon diode 1N4007	
Änderung/Revision		Elektronische Veränderungen		G-URL		Multi tier terminal block	