
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 56.203.0055.0

Borne de paso WTP 2,5/4

Borne de paso con Conexión por Push-In para montaje en TS 35, sección: 2,5 mm², anchura: 5 mm, color: gris



Artículo Nº	56.203.0055.0
EAN	4049088181153
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	4 mm²
Color	Gris
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	5 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Anschlussart	Conexión enchufable de entrada
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0

Datos técnicos

Corriente Asignada	32 A
Tensión Asignada	800 V
Tensión de cortocircuito	8 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	47 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión enchufable de entrada
Tipo de conexión 1	Conexión enchufable de entrada
Mínima sección del conductor rígida	0,2 mm²
Máxima sección rígida del conductor	4 mm²

Mínima sección del conductor flexible	0,2 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	4 mm²
Mínima sección del conductor semirígida	0,2 mm²
Máxima sección del conductor flexible	4 mm²
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable	0,2 mm²
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable	4 mm²
Desforrado del conductor	11 mm


Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	24-12 AWG
Tensión UL	600 V
Corriente facotry wiring	30 A
Corriente field wiring	20 A
Sección del conductor CSA	22-12 AWG
Tensión CSA	600 V
Corriente CSA	20 A


Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
Z7.280.6227.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 12	
Z7.280.7327.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	Peine de unión IVBWKF 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	Peine de unión IVBWKF 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	Peine de unión IVBWKF 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	Peine de unión IVBWKF 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	Peine de unión IVBWKF 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 20	
98.300.0000.0	Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.344.2355.8	Protector con señal de aviso AD WTP 2,5	
07.312.6755.0	Tapa final APFN 2,5 /35	
07.312.6855.0	Partición TWFN 2,5 /35	
05.564.3755.0	Guías de entrada del cableado LEL 2,5/1 white	
05.564.3855.0	Guías de entrada del cableado LEL 2,5/1 gray	
05.564.3955.0	Guías de entrada del cableado LEL 2,5/1 black	
04.242.5053.0	Tira de etiquetas 9705 A / 5 / 10	

Dibujo técnico







M 1:1
scale 1:1

Teile - Nr. part - no.	Farbe colour	Typ type
56.203.0055.0	grau *grey*	WTP 2,5/4
56.203.0055.1	schwarz *black*	WTP 2,5/4 BLACK
56.203.0055.2	weiß *white*	WTP 2,5/4 WHITE
56.203.0055.4	oxidrot *oxide red*	WTP 2,5/4 OXIDE RED
56.203.0055.5	rot *red*	WTP 2,5/4 RED
56.203.0055.6	lichtblau *light blue*	WTP 2,5/4 BLUE
56.203.0055.7	grün *green*	WTP 2,5/4 GREEN
56.203.0055.8	gelb *yellow*	WTP 2,5/4 YELLOW
56.203.0055.9	orange *orange*	WTP 2,5/4 ORANGE

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

	/		Werkstoff/Material	2012	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/		-	gezeichnet drawn	25.09.	Lang O.	T 56.203.0055.0 01K	d
	/	Maßstab/Scale		geprüft checked	-	-		
d	17.04.2015/	2:1		Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
c	12.11.2014/	Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				
b	27.03.2014/							
a	19.03.2014/							
Index	Datum / Blatt Date / Sheet							
Änderung/Revision								

wieland
www.wieland-electric.com

Type: siehe Tabelle / see table

Benennung/Title: FEED_THROUGH_TB
Durchgangsklemme
Push In Terminal

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. / Reproduction and dissemination of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig