
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 92.031.3258.0

Conector de empotrar GST18I3S B1 WS

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Piezas de instalación, Conexión por tornillo individual, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Blanco



Artículo Nº	92.031.3258.0
EAN	4015573236837
Unidad de embalaje	200 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	250 V
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 1
Tensión de cortocircuito	4 kV
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Blanco
Codificación del polo	L, N, PE

Datos de conexión

Sección del conductor rígido mm² máx.	4 mm²
Sección del conductor rígido mm² mín.	0,75 mm²
Sección del conductor semirígido mm² máx.	4 mm²
Sección del conductor semirígido mm² mín.	0,75 mm²
Terminaciones por polo	1
Desforrado del conductor	7 mm

Tipo

Tipo	Hembra
Tipo de conexión	conexión por tornillo
Ángulo del conector	Recto
Grado de protección (IP)	IP20
Observaciones sobre el tipo de conexión	Cableado rígido de solamente 4 mm² sin punteras
Componente empotrado	Componente/conector empotrado

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn

Carga calorífica	0,036 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superficie final	Zincado


Dimensiones

Longitud	31,5 mm
Anchura	28,2 mm
Altura	19,5 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
99.004.8210.0	Capota GST18I3 HOCH WS	
99.005.8210.0	Capota GST18I3 HOCH SW	
05.561.3653.0	Tapón GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Tapón GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Tapón GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Tapón GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS	
34.300.1122.1	Grapa de montaje GST18 3-10 POLIG	gesis® CLASSIC Material de montaje, Ángulo de montaje del compomente empotrable

Dibujo técnico



Teile-Nr. /part-no.	Farbe /colour	Typ /type
92.031.3258.0	weiß ähnl. RAL 9003 /white sim. RAL 9003	GST18I3S B1 WS
92.031.3258.1	schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005	GST18I3S B1 SW

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material
Farbe /colour:
siehe Tabelle
/see table

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	21.10.2025	Göhl M.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 92.031.3258.0 13K

Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type: GST18I3...

Benennung/Title:

BUCHSENTEIL

/female connector
250V AC, 20A, 2,5mm²

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung / Revision

2025-10-21 13:18:19 1.000

01-QU-RD-32/21