
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.031.3258.0

Connettore da pannello GST18I3S B1 WS

gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Componente per il montaggio, Connessione singola vite, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Bianco



Nr. Art.	92.031.3258.0
EAN	4015573236837
Quantità per ordine	200 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 1
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Bianco
Marcatura del polo	L, N, PE

Dati di connessione

Sezione cavo rigido	4 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,75 mm²
Sezione cavo flessibile max.	4 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,75 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza di spelatura	7 mm

Esecuzione

Esecuzione	Presa
Tipo di attacco	attacco a vite
Direzione plug-in	diritto
Grado di protezione (IP)	IP20
Nota per il tipo di attacco	Cavo flessibile 4 mm² senza puntalini
Tipo di componente installato	Componente installazione/connettore spina

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn

Carico di infiammabilità	0,036 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	stagnato


Dimensioni

Lunghezza	31,5 mm
larghezza	28,2 mm
Altezza	19,5 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
99.004.8210.0	Serracavo GST18I3 HOCH WS	
99.005.8210.0	Serracavo GST18I3 HOCH SW	
05.561.3653.0	Coperchio di protezione GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Coperchio di protezione GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	
34.300.1122.1	Lamierino di montaggio GST18 3-10 POLIG	gesis® CLASSIC Materiale per il montaggio, Parti integrate della staffa di montaggio

Disegno tecnico



Teile-Nr. /part-no.	Farbe /colour	Typ /type
92.031.3258.0	weiß ähnl. RAL 9003 /white sim. RAL 9003	GST18I3S B1 WS
92.031.3258.1	schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005	GST18I3S B1 SW

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material		Tag/Date	Name
Farbe /colour:	gezeichnet drawn	21.10.2025	Göhl M.
siehe Tabelle /see table	Elektronische Freigabe Electronic Release		
Maßstab / Scale: 2:1			
Vol. mm³	Ofl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:	

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 92.031.3258.0 13K — Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

wieland

Type: GST18I3...

Benennung/Title:

BUCHSENTEIL

/female connector

250V AC, 20A, 2,5mm²

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung / Revision

2025-10-21 13:18:19 1.000

01-QU-RD-32/21