
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 96.030.0150.8

Distribuidor RST20I3V 3P1 F V L KG06

RST® CLASSIC Distribuidor 1E / 3S, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, número de polos 3, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 3, codificación del polo +, -, PE, color de codificación Gris Claro, número ral del conector 7032, lib



Artículo Nº	96.030.0150.8
EAN	4049088585647
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	50 V / 120 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Gris Claro
Codificación del polo	
Número RAL del conector	7032

Tipo

Número de entradas	1
Número de salidas	3
Opciones de fijación	Sí
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo de distribuidor	Bloque de distribución

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,231 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superficie final	Recubrimiento en plata

Dimensiones

Longitud	55,5 mm
Anchura	85,8 mm
Altura	31,3 mm


Accesorios


Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.564.4453.1	Tapón para conectores macho SW	RST20i3/2 tapón para tapar conectores macho sin utilizar, color negro
99.414.6205.2	Tapón para conectores hembra SW	RST20i3/2 tapón con cinta de sujeción, para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro
99.416.6205.2	Tapón para conectores macho SW	RST20i3/2 tapón con cinta de sujeción, para tapar conectores macho sin utilizar, color negro
Z5.564.4553.1	Tapón para conectores hembra SW	RST20i3/2 tapón para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro


Montaje


Artículo Nº	Tipo	Descripción
96.031.4550.8	Conector RST20I3S B1 ZR3 KG	RST® CLASSIC Conector, Recto, número de polos 3, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 13 - 18 mm, color de codificación Gris Claro
96.032.4550.8	Conector RST20I3S B1 ZR3 KG	RST® CLASSIC Conector, Recto, número de polos 3, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 13 - 18 mm, color de codificación Gris Claro

Dibujo técnico










1:1



Toleranz nach General tolerance						
Werkstoff / Material: kieselgrau, RAL 7032 / pebble grey, RAL 7032						
Maßstab / Scale: 2:1						
Vol. mm³ Oft./Srf. mm²						
Ersatz für / Replacement for:						
wieland www.wieland-electric.ch						
Type: RST20i3V 3P1 FV L KG06						
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision				

Toleranzsystem Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared

1. Verwendung: First Use

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	09.06.2020	Schiller
geprüft / checked		
Normgepr. / Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 96.030.0150.8 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Bennenung / Title: Verteiler

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With the marked dimensions are who visit for shrink sae

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit d. gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig