
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.030.0150.8

Distributori RST20I3V 3P1 F V L KG06

RST® CLASSIC Blocco di distribuzione 1E / 3A, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 20 A, Numero di poli 3, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Marcatura del polo +, -, PE, Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia, Codifica numero RAL/inse



Nr. Art.	96.030.0150.8
EAN	4049088585647
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	50 V / 120 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Grigio ghiaia
Marcatura del polo	
Codifica numero RAL/inserto portacontatti	7032

Esecuzione

Numero di ingressi	1
Numero di uscite	3
Tipo di fissaggio	sì
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo di box di distribuzione	Box di distribuzione compatto

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,231 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	55,5 mm
larghezza	85,8 mm
Altezza	31,3 mm


Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.564.4453.1	Coperchio per spine SW	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire i connettori maschio non utilizzati, colore nero
99.414.6205.2	Coperchio per prese SW	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero
99.416.6205.2	Coperchio per spine SW	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori maschio non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero
Z5.564.4553.1	Coperchio per prese SW	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, colore nero


Montaggio


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
96.031.4550.8	Connettori RST20I3S B1 ZR3 KG	RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 3, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 13 - 18 mm, Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia
96.032.4550.8	Connettori RST20I3S B1 ZR3 KG	RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 3, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 13 - 18 mm, Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia

Disegno tecnico










1:1



Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
	Werkstoff / Material kieselgrau, RAL 7032 /pebble grey, RAL 7032		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No. 96.030.0150.8 13K Index
	Maßstab / Scale 2:1	gezeichnet drawn	09.06.2020	Schiller	
		geprüft checked			
		Normgepr. Stand. check			
	Vol. mm³ Oft./Srf. mm²				Maße in mm / Dimensions are in mm
		Ersatz für / Replacement for:			
Index Datum / Blatt Date / Sheet Änderung / Revision	wieland www.wieland-electric.com	Type RST20i3V 3P1 FV L KG06		BennenungTitle Verteiler	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With * marked dimensions are only valid for plasma use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit * gekennzeichnete Maße sind nur für plasma Anwendungen