

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.257.4004.0

Cavo preconfezionato GST18I5KS-S 15 40TR01

gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 4 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto rosso



Nr. Art.	92.257.4004.0
EAN	4049088288630
Quantità per ordine	10 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 3
Resistenza di contatto	46 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	rosso
Marcatura del polo	3, N, PE, 2, 1
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	1,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP40
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	35 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	H05VV-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo max.	10,1 mm
Tipo di cavo	Spina - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Terminale libero
Esecuzione lato 2	Spina GST18I5

Materiale


Trattamento superficie	stagnato
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	70 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	2,533 kWh/St
Classe di infiammabilità	Eca

Dimensioni

Lunghezza totale	4 m
------------------	-----

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.587.3156.0	Chiusura (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Chiusura (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Coperchio di protezione GST18I5 BUCHSEN	



	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	M1
	M2
	M3
	L
	G
	i
11.	
12.	
1.	

922570504001K_1 CADW3034 HoffmanT 2015-11-19T09:40:28	1.000	3	4	5	6	OU-MEE-01/14 -
---	-------	---	---	---	---	----------------