Ficha técnica de producto

Artículo Nº 98.554.1200.0

Fuse box Bausatz Sicherungsbox

Sistema gesis® SPZ - caja derivadora, para la protección descentralizada enchufable de aplicaciones VE. En la envolvente estanca hecha de tecnopolímero con espacio para protección de 4 módulos un conector de 5 polos de la serie RST CLASSIC (Tipo: RST25i5), codificado en color gris<(>,<)> ofrece la posibilidad de una salida enchufable. En el interior, se encuentra un carril DIN, que puede utilizarse para la instalación de la protección/control de los equipos. La salida premontada es una salida enchufable de 5 polos RST® CLASSIC (Tipo: RST25i5), codificada en gris.



Artículo Nº	98.554.1200.0
EAN	4049088653568
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	

Datos generales

Tensión nominal	400 V
Número de polos	5
Grado de protección (IP)	IP65
Libre de halógenos	Sí
Material de la carcasa	Plástico
Tipo de conmutadores integrados	Otros
	IK07

Salida

Número de salidas	1
Tipo de salida	RST® CLASSIC
Marcaje de polos	L, N, PE, 1, 2
Color de codificación	Gris hormigón
Mecanismo de cierre	
	self-assembly by customer
Tipo de conector Salida	RST25i5 hembra

Entrada

Número de entradas	1
Tipo de entrada	RST® CLASSIC
Tipo de conector Entrada	Conector RST25i5

Dimensiones

Profundidad	102 mm
Anchura	143 mm
Altura	260 mm


Accesorios


Artículo Nº	Tipo	Descripción
99.575.0000.7	Conector RST25I5S6B1 ZR3SV BG03	RST® CLASSIC Conector, Recto, número de polos 5, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 25 A, diámetro del cable 13 - 18 mm, color de codificación Gris hormigón
99.576.0000.7	Conector RST25I5S6S1 ZR3SV BG03	RST® CLASSIC Conector, Recto, número de polos 5, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 25 A, diámetro del cable 13 - 18 mm, color de codificación Gris hormigón
99.453.0124.0	Cable de conexión RST25I5KS-S 60S 10BG03	RST25i5 Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 25 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, longitud total 1 m, sección nominal 6 mm², color de codificación Gris hormigón
99.454.0124.0	Cable de conexión RST25I5KS-S 60S 15BG03	RST25i5 Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 25 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, longitud total 1,5 m, sección nominal 6 mm², color de codificación Gris hormigón
99.455.0124.0	Cable de conexión RST25I5KS-S 60S 20BG03	RST25i5 Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 25 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, longitud total 2 m, sección nominal 6 mm², color de codificación Gris hormigón
99.456.0124.0	Cable de conexión RST25I5KS-S 60S 05BG03	RST25i5 Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 25 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, longitud total 0,5 m, sección nominal 6 mm², color de codificación Gris hormigón
99.459.0124.0	Cable de conexión RST25I5KS-S 60S 25BG03	
99.460.0124.0	Cable de conexión RST25I5KS-S 60S 30BG03	
96.85A.0560.3	Cable de conexión RST25I5KSBS 6HO 05BG03	


Montaje


Artículo Nº	Tipo	Descripción
99.456.0124.0	Cable de conexión RST25I5KS-S 60S 05BG03	RST25i5 Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 25 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, longitud total 0,5 m, sección nominal 6 mm², color de codificación Gris hormigón
96.85A.0560.3	Cable de conexión RST25I5KSBS 6HO 05BG03	


Dibujo técnico














98.554.1200.0	SPZ EVC Bausatz-R25-1/1
98.554.1200.1	SPZ 4P-LS-C16-R25-1/1
98.554.1200.2	SPZ 4P-LS-C32-R25-1/1
98.554.1200.3	SPZ 4P-LS-B16-R25-1/1
98.554.1200.4	SPZ 4P-LS-B32-R25-1/1
98.554.1200.6	SPZ 4P-FI-C16-A-R25-1/1
98.554.1200.7	SPZ 4P-FI-C32-A-R25-1/1
98.554.1200.8	SPZ 4P-FI-B16-A-R25-1/1
98.554.1200.9	SPZ 4P-FI-B32-A-R25-1/1
Bestellnummer /order number	Typ /type

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 – m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:2

Vol. mm³ Off./Srf. mm²

gezeichnet (drawn): Tag/Date 21.10.2022 Name Zeitler

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 98.554.1200.0 13K

Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type: SPZ

Benennung/Title: EVC Box

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

01-QU-RD-32/21

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
This document as well as the utilization and communication of its contents is prohibited, unless expressly authorized.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
Offenders are liable for damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only injection dimensions
Only the nominal dimensions are valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Nur die spritzmaßhaltigen Maße sind nur für interne Zwecke gültig