Ficha técnica de producto

Artículo Nº 92.297.5063.7

Cable de conexión GST18I3KSB- 15H 50GN07

gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Eca, longitud total 5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación verde



Artículo Nº	92.297.5063.7
EAN	4049088278624
Unidad de embalaje	15 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Código 7
Resistencia de continuidad	57,4 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	verde
Codificación del polo	1, PE, 2/N
Color de la capota	Negro

Tipo

Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP40
Desforrado del conductor	9 mm
Desforrado de manguera	35 mm
Preparación del final del conductor	Punteras soldadas por ultrasonidos
Tipo de cableado	H05Z1Z1-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable máx.	8,3 mm
Versión del cable	Hembra - extremo libre
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	GST18i3 hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	Extremo libre

Material

Superficie final	Zincado
Libre de halógenos	Sí
Temperatura contínua del cable	70 °C
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	1,965 kWh/St
Certificación CPR	Eca


Dimensiones

Longitud total	5 m

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.587.3156.0	Bloqueo (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Bloqueo (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Material de montaje GST18I3 SW	
06.561.7853.0	Marco de montaje GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Tapón GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Tapón GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Tapón GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Tapón GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS	

Dibujo técnico



Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: maigrün) example (colour: may green)	Typ type
92.297.XX63.7	XX in dm-Schritten	92.297.1063.7 = 10dm/L= 1000mm	GST1813KSB- 15H 10GN07
U2.297.XX63.7	XX in m-Schritten	U2.297.1263.7 = 12 m/L=12000mm	GST1813KSB- 15H X12GN07

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: 2

	Name	Tag/Date
2014		
gezeichnet drawn	Dütsch T.	13.08.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 92.297.0263.7 01K
Index:

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: GST1813 KSB- 15H ..GN07

Benennung/Title:
PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT_LEITUNG
Buchse-fr. Ende Schraubausführung/screw connection
250V AC 16A 1,5qmm halogen-free