

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 98.554.1200.6

Fuse box RCBO 3+N-polig C 16 A

Sistema gesis SPZ – Caja derivadora, precableada para protección descentralizada enchufable en aplicaciones VE. En la envolvente estanca hecha de tecnopolímero, un conector de 5 polos de la serie RST® CLASSIC (Tipo: RST25i5), ofrece la posibilidad de una entrada enchufable. En el interior, está instalado y cableado un magneto térmico y diferencial de 3 polos + neutro con características de disparo C16 A /30 mA. La salida se realiza mediante conexión enchufable de 5 polos RST® CLASSIC (Tipo: RST25i5), codificada en color gris.



Artículo Nº	98.554.1200.6
EAN	4049088650390
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	
------	--

Datos generales

Tensión nominal	400 V
Corriente Asignada	16 A
Número de polos	5
Grado de protección (IP)	IP65
Libre de halógenos	Sí
Material de la carcasa	Plástico
Tipo de conmutadores integrados	Otros
	IK07

Salida

Número de salidas	1
Tipo de salida	RST® CLASSIC
Marcaje de polos	L, N, PE, 1, 2
Color de codificación	Gris hormigón
Mecanismo de cierre	
	RCBO 3+N C16 A / 0,03 A / 6 kA
Tipo de conector Salida	RST25i5 hembra

Entrada

Número de entradas	1
Tipo de entrada	RST® CLASSIC
Tipo de conector Entrada	Conector RST25i5

Dimensiones

Profundidad	102 mm
-------------	--------

Anchura	143 mm
Altura	260 mm

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
99.575.0000.7	Conector RST25I5S6B1 ZR3SV BG03	RST® CLASSIC Conector, Recto, número de polos 5, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 25 A, diámetro del cable 13 - 18 mm, color de codificación Gris hormigón
99.576.0000.7	Conector RST25I5S6S1 ZR3SV BG03	RST® CLASSIC Conector, Recto, número de polos 5, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 25 A, diámetro del cable 13 - 18 mm, color de codificación Gris hormigón
99.453.0124.0	Cable de conexión RST25I5KS-S 60S 10BG03	RST25I5 Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 25 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, longitud total 1 m, sección nominal 6 mm², color de codificación Gris hormigón
99.454.0124.0	Cable de conexión RST25I5KS-S 60S 15BG03	RST25I5 Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 25 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, longitud total 1,5 m, sección nominal 6 mm², color de codificación Gris hormigón
99.455.0124.0	Cable de conexión RST25I5KS-S 60S 20BG03	RST25I5 Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 25 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, longitud total 2 m, sección nominal 6 mm², color de codificación Gris hormigón
99.456.0124.0	Cable de conexión RST25I5KS-S 60S 05BG03	RST25I5 Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 25 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, longitud total 0,5 m, sección nominal 6 mm², color de codificación Gris hormigón
99.459.0124.0	Cable de conexión RST25I5KS-S 60S 25BG03	
99.460.0124.0	Cable de conexión RST25I5KS-S 60S 30BG03	
96.85A.0560.3	Cable de conexión RST25I5KSBS 6HO 05BG03	

Montaje

Artículo N°	Tipo	Descripción
99.456.0124.0	Cable de conexión RST25I5KS-S 60S 05BG03	RST25I5 Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 25 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, longitud total 0,5 m, sección nominal 6 mm², color de codificación Gris hormigón
96.85A.0560.3	Cable de conexión RST25I5KSBS 6HO 05BG03	

