Data sheet del prodotto

Nr. Art. 98.554.1200.6

Fuse box RCBO 3+N-polig C 16 A

Sistema gesis® SPZ – Box di distribuzione, precablato e dotato di protezione con fusibile per impianti EVC. Custodia stagna con connetttore RST® CLASSIC a 5 poli (Tipo: RST25i5), codificato in colore grigio, disponibile anche per ingressi connettorizzati. Internamente è installato e cablato un RCBO Tipo A a 4 poli con caratteristica di intervento C16 A. L'uscita è collegabile con un RST® CLASSIC a 5 poli (tipo: RST25i5), codificato in colore grigio.



Nr. Art.	98.554.1200.6
EAN	4049088650390
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	Per il funzionamento fino a 32 A secondo VDE / IEC 61984, considerare le curve di derating del sistema RST25i5. Lo troverai sotto "Download"; Deve essere esclusa una pericolosa confusione con circuiti secondo VDE / IEC 16535 fino a 25 A.

Generale

Tensione nominale	400 V
Corrente nominale	16 A
Numero di poli	5
Grado di protezione (IP)	IP65
Privo di alogeni	sì
Materiale della custodia	Materiale plastico
Tipo di circuito integrato	Altro
Resistenza all'impatto	IK07

Uscita

Numero di uscite	1
Tipo di uscita	RST® CLASSIC
Marcatura dei poli	L, N, PE, 1, 2
Colore della codifica / inserto	Grigio calcestruzzo
Dispositivo di bloccaggio	integrato nel connettore
Tipo di elemento di sicurezza	RCBO 3+N C16 A / 0,03 A / 6 kA
Tipo di connettore uscita	Connettore RST25i5

Ingresso

Numero di ingressi	1
Tipo di ingressi	RST® CLASSIC
Tipo di connettore ingresso	Spina RST25i5

Dimensioni

Profondità	102 mm
larghezza	143 mm
Altezza	260 mm


Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
99.575.0000.7	Connettori RST25I5S6B1 ZR3SV BG03	RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 5, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 25 A, Diametro del cavo 13 - 18 mm, Colore della codifica / inserto Grigio calcestruzzo
99.576.0000.7	Connettori RST25I5S6S1 ZR3SV BG03	RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 5, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 25 A, Diametro del cavo 13 - 18 mm, Colore della codifica / inserto Grigio calcestruzzo
99.453.0124.0	Cavo preconfezionato RST25I5KS-S 60S 10BG03	RST25i5 cavo di connessione maschio - estremitá libera, 5 poli<(>,<)> assemblato con connessione a vite, applicazione 250V/400V con PE, 25A<(>,<)> tipo cavo H05Z1Z1-F, lunghezza 1.0m, sezione 6.0mm², codificia colore grigio cemento
99.454.0124.0	Cavo preconfezionato RST25I5KS-S 60S 15BG03	RST25i5 cavo di connessione maschio - estremitá libera, 5 poli<(>,<)> assemblato con connessione a vite, applicazione 250V/400V con PE, 25A<(>,<)> tipo cavo H05Z1Z1-F, lunghezza 1.5m, sezione 6.0mm², codificia colore grigio cemento
99.455.0124.0	Cavo preconfezionato RST25I5KS-S 60S 20BG03	RST25i5 cavo di connessione maschio - estremitá libera, 5 poli<(>,<)> assemblato con connessione a vite, applicazione 250V/400V con PE, 25A,tipo cavo H05Z1Z1-F, lunghezza 2.0m, sezione 6.0mm², codificia colore grigio cemento
99.456.0124.0	Cavo preconfezionato RST25I5KS-S 60S 05BG03	RST25i5 cavo di connessione maschio - estremitá libera, 5 poli<(>,<)> assemblato con connessione a vite, applicazione 250V/400V con PE, 25A<(>,<)> tipo cavo H05Z1Z1-F, lunghezza 0.5m, sezione 6.0mm², codificia colore grigio cemento
99.459.0124.0	Cavo preconfezionato RST25I5KS-S 60S 25BG03	
99.460.0124.0	Cavo preconfezionato RST25I5KS-S 60S 30BG03	
96.85A.0560.3	Cavo preconfezionato RST25I5KSBS 6HO 05BG03	


Montaggio


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
99.456.0124.0	Cavo preconfezionato RST25I5KS-S 60S 05BG03	RST25i5 cavo di connessione maschio - estremitá libera, 5 poli<(>,<)> assemblato con connessione a vite, applicazione 250V/400V con PE, 25A<(>,<)> tipo cavo H05Z1Z1-F, lunghezza 0.5m, sezione 6.0mm², codificia colore grigio cemento
96.85A.0560.3	Cavo preconfezionato RST25I5KSBS 6HO 05BG03	


Disegno tecnico














98.554.1200.0	SPZ EVC Bausatz-R25-1/1
98.554.1200.1	SPZ 4P-LS-C16-R25-1/1
98.554.1200.2	SPZ 4P-LS-C32-R25-1/1
98.554.1200.3	SPZ 4P-LS-B16-R25-1/1
98.554.1200.4	SPZ 4P-LS-B32-R25-1/1
98.554.1200.6	SPZ 4P-FI-C16-A-R25-1/1
98.554.1200.7	SPZ 4P-FI-C32-A-R25-1/1
98.554.1200.8	SPZ 4P-FI-B16-A-R25-1/1
98.554.1200.9	SPZ 4P-FI-B32-A-R25-1/1
Bestellnummer /order number	Typ /type

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 – m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:2

Vol. mm³ Off./Srf. mm²

gezeichnet (drawn): Tag/Date 21.10.2022 Name Zeitler

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 98.554.1200.0 13K

Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type: SPZ

Benennung/Title: EVC Box

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

01-QU-RD-32/21

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
This document as well as the utilization and communication of its contents is not permitted unless expressly authorized. Offenders are liable for damages.
Reproduction of this document as well as the utilization and communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only injection dimensions
With * marked dimensions size data valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit * gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig