Ficha técnica de producto

Artículo Nº 83.041.0140.1

Mobile LTE Router LR140 EMEA

Router industrial LTE LR140, 4G LTE Cat.4 , carcasa metálica y montaje en carril DIN, 1x SIM con protector, puertos: 1x Ethernet 10/100 Mbit/s (independent IP), 1x I/O, 2x SMA, Tensión de alimentación: 9-48 V DC, Configuración: Web server, VPN: openVPN, IPSec, L2TP, GRE, PPTP Red: DHCP, NAT/PAT, SSH, VRRP, PPPoE, SNMP, SMTP, Dyn DNS client, DNS proxy, VLAN, QoS, Backup Routes, Port Forwarding, Host Port Routing, Ethernet Bridging, Load Balancing, IPv6 Dual Stack, Control and diagnostics: SMS, email, SNMP Trap, Status, Temperatura de funcionamiento: -40 ... +75°C



Artículo Nº	83.041.0140.1
EAN	4049088650291
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Sección del conector (mín.)	1,5mm²(AWG16)
Sección del conector (máx.)	0,14mm²(AWG26)
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Posición de la instalación	Aleatorio
Grado de protección (IP)	IP30
Material de la carcasa	Metal
Puerto 1	ETH
Ethernet	Sí
Power over Ethernet	No
Fast Ethernet	Sí
Gigabit Ethernet	No
Indicador de estado del LED	PWR, USR, DI, DO, DAT, SIG, TECH, SIM

Circuito de alimentación

Tipo de tensión	CC
Tensión mínima de funcionamiento	10 V
Tensión máxima de funcionamiento	48 V
Corriente de entrada máx.	0,4 A
Consumo máx. de energía	leer 2 W

Dimensiones


Profundidad	95 mm
Anchura	103 mm
Altura	25 mm
Peso	300 g

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
F0.000.0053.8	Accesorios para Routers DIN RAIL CLIP LR/ER MET	

F0.000.0035.1	Antena WIENET ANTENNE 15863V2 DACH ANT.	Antena wienet omnidireccional - Para exterior, Frecuencias: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE/5G/ LoRaWAN/NB-IoT, Ganancia: max. 7dBi, Conector: 1xSMA / M, Longitud del cable: 5m, Medidas:. 82x48x48mm, incluye accesorios de montaje
F0.000.0035.2	Antena WIENET ANTENNE 15869V2 FAHRZEUG ANT.	Antena wienet - Frecuencias: GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE Ganancia: max. 5dBi Ganancia: max. 5dBi Conector: 2x SMA / M 2 x Cable: 0.3m Medidas: Altura 82mm, Diámetro 176mm Color: Negro
F0.000.0037.6	Antena WIENET ANTENNE 15862V2 PANEL ANT.	Antena wienet - Frecuencias: GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE Ganancia: max. 5dBi Ganancia: max. 5dBi Conector: 2x SMA / M Longitud del cable: 5m Medidas: approx 155x155x75mm incluye accesorios de montaje
F0.000.0037.8	Antena WIENET ANTENNE 15872V2 PANEL ANT.	
F0.000.0031.8	Adaptador MPI-ETH Adapter ACCON-NetLink-PRO compact	Adaptador de PC con S7-200/300/400 over TCP/IP. hasta 32 conexiones PROFIBUS, Alimentación a 24 V DC

Dibujo técnico



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

01-QU-RD-31/21

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2022 / Tag/ Date / Name	Zeichnung Nr./ Drawing No.	
Maßstab/Scale	gezeichnet / drawn: 28.09. Koetzner	83.041.0140.1 01K	
	Elektronische Freigabe Electronic Release	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Datei/ File: 047891__01K.DCD		Ersatz für/ Replacement for:	
wieland	Type	Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification WIENET LTE LR140 EMEA	

Index | Datum/ Blatt Date/ Sheet
Änderung/ Revision

2022-11-25 08:26:05 1.000